



Unsichtbares sichtbar machen

Schwarzlicht TL Mini

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analyse Zwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Vorteile

- Schnelles Entdecken UV-reflektierender Materialien

Merkmale

- Gerader Außenkolben
- Anregung fluoreszierender Stoffe

Anwendung

- Für den Einsatz zur Erkennung und Analyse in der Textil- und chemischen Industrie
- Für den Einsatz in Archäologie, Bankwesen, Gerichtsmedizin, Lebensmittelindustrie, Medizin, Mineralogie und Philatelie
- Für Spezialeffekte in Nachtclubs, Discos und Theatern

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Schwarzlicht TL Mini

Versions



LPPR TLBMINI 0001

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |
| TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

Allgemeine Informationen

Socket G5

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe Schwarzlicht-Blau

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T5

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Spannung (Nom) | Energieverbrauch |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 95101427 | TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC | 0,170 A | 29 V | 4,5 W |
| 95098727 | TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC | 0,170 A | 42 V | 6,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (Nom) | Spannung (Nom) | Energieverbrauch |
|------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 95104527 | TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC | 0,145 A | 56 V | 7,1 W |

