



# Źródło światła do sprawdzania pieniędzy!

## TL Mini Blacklight Blue

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

### Korzyści

- Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV
- Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju

### Cechy

- Prosta bańka zewnętrzna

### Zastosowanie


- Wykrywanie i badania w przemyśle tekstylnym i chemicznym
- Zastosowanie w bankowości i kryminologii
- Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

# TL Mini Blacklight Blue

## Rysunki techniczne



| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |
| TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

| Informacje ogólne           |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Podstawa-nasadka            | G5              |
| Dane techniczne oświetlenia |                 |
| Oznaczenie koloru           | Blacklight Blue |
| Mechanika i korpus          |                 |
| Kształt bańki               | T5              |

## Eksplatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name     | Lamp Current (Nom) | Napięcie (Nom) | Zużycie energii |
|------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 95101427   | TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 0,170 A            | 29 V           | 4,5 W           |
| 95098727   | TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 0,170 A            | 42 V           | 6,0 W           |

| Order Code | Full Product Name     | Lamp Current (Nom) | Napięcie (Nom) | Zużycie energii |
|------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 95104527   | TL 8W BLB 1FM/10X25CC | 0,145 A            | 56 V           | 7,1 W           |

