



Philips Luz preta e cores

Luz preta e cores Mini

Esta lâmpada em miniatura TL (diâmetro do tubo de 16 mm) é fabricada em vidro de retro iluminação azul (azul escuro), que transmite radiação UV-A, embora com um mínimo de luz visível. Representa uma solução perfeita para uma detecção rápida de materiais reflectores de UV. Utiliza-se especialmente em testes, inspecções e análises em vários ramos da indústria, como, por exemplo, a criminologia, filatelia e medicina. Além disso, aplica-se para criar efeitos especiais na indústria do entretenimento, como, por exemplo, em clubes nocturnos e salas de espectáculos.

Benefícios

- Quick detection of UV-reflecting materials
- Creates special lighting atmospheres and effects

Características

- Lâmpadas azuis de retro iluminação com envelope exterior

Aplicação


- Detecção e análise nas indústrias têxtil e química
- Arqueologia, banca, ciência forense, indústria alimentar, medicina, mineralogia, filatelia
- Efeitos especiais em clubes nocturnos, discotecas e salas de espectáculos
- Iluminação sinalizadora

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Luz preta e cores Mini

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informações gerais

Casquilho G5

Caraterísticas técnicas da luz

Designação da cor Retroiluminação azul

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada T5

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

