



Zářivky T12 se spolehlivým zapalováním

TL-M Rapid Start Standard Colours

Zářivka TL-M RS (Rapid Start) (průměr trubice 38 mm) s externí silikonovou vrstvou a externím zapalovacím proužkem. Vhodná pro situace, kdy nízké teploty a vysoká vlhkost vyžadují rychlé a stabilní zapalování, a kdy není důležité barevné podání. Zářivky Rapid Start lze zapalovat bez pomoci startéru.

Výhody

- Rychlé a bezproblémové zapálení i za nízkých teplot

Vlastnosti

- Zářivky RS (rychlý start) s vnějším silikonovým pokrytím
- Vnější zážehový pruh připojený přes rezistor o silném odporu k jedné z elektrod
- Dostupné ve standardní barvě světla

Aplikace


- Standardní barevné verze se používají zejména v místech, kde barevné podání není důležitým faktorem

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

TL-M Rapid Start Standard Colours

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Approval and Application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8,0 mg
Controls and Dimming	
Stmívatelné	Ano
General Information	
Patice	G13
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
Popis systému	Rychlý start (RS)
Light Technical	
Kód barvy	33-640
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Index barevného podání (jmen.)	63
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	73 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	81 %
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	T12

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	47 kWh
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Příkon (nom.)
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	101 V	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Příkon (nom.)
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	0,670 A	110 V	64,0 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	72 lm/W	2850 lm

TL-M Rapid Start Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 lm/W	4750 lm

