



Lâmpada T12 para ignição fiável

TL-M Arranque Rápido

A lâmpada TL-M RS (Rapid Start) (diâmetro do tubo de 38 mm) possui um revestimento exterior de silicone e uma faixa de ignição externa. É adequada para situações em que as temperaturas baixas e a humidade elevada exigem uma ignição rápida e estável, mas em que a composição de cores não é importante. A ignição das lâmpadas Rapid Start (arranque rápido) pode ser efectuada sem um arrancador.

Benefícios

- Ignição bem definida para ignição rápida e fácil a baixas temperaturas

Características

- Lâmpadas RS (Rapid Start) com revestimento exterior de silicone
- Faixa de ignição externa ligada através de uma resistência em ohms elevados a um dos eléctrodos
- Disponível em cores standard e designações de cor variáveis

Aplicação


- As cores standard são utilizadas sobretudo em aplicações em que a composição de cores não constitui um factor importante

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

TL-M Arranque Rápido

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
SLV/25					

