



# Λαμπτήρας T12 για αξιόπιστη έναυση

## TL-M Ταχείας Αφής Super 80

Ο λαμπτήρας TL-M RS (Rapid Start - ταχείας έναυσης) Super 80 (διάμετρος σωλήνα 38 mm) προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL. Ο λαμπτήρας έχει μια εξωτερική επίστρωση σιλικόνης και μια εξωτερική λωρίδα έναυσης. Είναι κατάλληλος για εφαρμογές στις οποίες επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, αλλά απαιτείται γρήγορη και σταθερή έναυση. Οι λαμπτήρες ταχείας έναυσης μπορούν να ανάβουν χωρίς εκκινήτη.

### Οφέλη

- Καλά καθορισμένη ανάφλεξης για γρήγορη, εύκολη ανάφλεξη σε χαμηλές θερμοκρασίες
- /80 χρώματα έχουν καλή απόδοση χρωμάτων και υψηλή αποδοτικότητα σε σύγκριση με τα standard χρώματα
- Δημιουργία ατμόσφαιρας από θερμό λευκό έως ψυχρό φως ημέρας

### Χαρακτηριστικά

- Λαμπτήρες RS (Rapid Start - ταχείας έναυσης) με εξωτερική επίστρωση σιλικόνης
- Εξωτερική ταινία ανάφλεξης συνδεδεμένη μέσω αντιστάτη υψηλών ohm, σε ένα από τα ηλεκτρόδια
- Διαθέσιμος σε /80 χρώματα και διάφορες αναθέσεις χρωμάτων

### Εφαρμογή


- /τα 80 χρώματα χρησιμοποιούνται ειδικά σε εφαρμογές όπου υπάρχουν συχνά άνθρωποι

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

## TL-M Ταχείας Αφής Super 80

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

