



Lâmpadas T12 com partida confiável.

TL Rapid Start Standard Colours

A lâmpada TL RS (Rapid Start) (tubo com diâmetro de 38 mm) tem revestimento externo de silício. É própria para situações em que a alta umidade requer partida rápida e estável, mas a reprodução de cor não é importante. É possível acender as lâmpadas Rapid Start sem starter.

Benefícios

- Cria atmosferas do branco quente à luz do dia fria.
- Partida rápida e bem definida sob baixas temperaturas.

Características

- Lâmpadas de partida rápida (RS, Rapid Start) com revestimento externo de silício.
- Cores padrão com reprodução de cor moderada.
- Disponível em várias designações de cor.

Aplicação

- Mais usada em aplicações em que a reprodução de cor não é um fator importante.

TL Rapid Start Standard Colours

Versions



G13, T12



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2021, Abril 23 - Dados sujeitos a alteração