



产品说明

TL-X XL

单针式荧光灯，直径为 38 mm

优点

- 结合特殊灯座，可在点火时消除一切可能的跳火影响。
- 寿命比标准的 TL 灯管长。

特点

- 配有内装式点火带，用于 EM 无启辉器运行或 HF 非预热式运行

应用

- 可用于室内和室外的防火和安全增强型光源。
- 用于如（石油）化工行业、海上作业、煤矿以及可能发现爆炸气体的场所。

安全提示


- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Versions



TL-X XL

二维绘图



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40.5 mm | 574 mm | 592.5 mm | 589 mm | 611 mm |

