



# TMS022 – una opción económica

#### **TMS 022**

TMS022 es una regleta funcional y económica de montaje adosado para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D. Permite elegir entre dos reflectores para iluminación simétrica o asimétrica. La instalación es rápida, sencilla, y puede realizarse con una sola mano. La regleta orientable flexibiliza la conexión (entrada de cable central o por tapas finales).

#### **Beneficios**

- Una alternativa económica, mediante una regleta funcional adosable para 1 o 2 lámparas TL-D
- · Posibilidad de elegir distribución simétrica o asimétrica de luz
- · Instalación rápida y sencilla

#### Características

- · Opción de elegir entre 1 o 2 lámparas fluorescentes TL-D
- · Variedad de sistemas ópticos simétricos o asimétricos
- · Rápida instalación sin herramientas
- · Bloque de contactos reposicionable
- · Amplia gama de accesorios de fácil montaje

#### **Aplicaciones**

- Tiendas
- · Industria

### **Especificaciones**

Tipo	TMS022
Tipo de lámpara	Fluorescente:
	- 1 ó 2 MASTER TL-D 18, 36, 58 W
Lámpara incluida	No

Equipo	- Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: HFP-HFS
Conexión eléctrica	Conector Push-in (PI)
Material	Chapa de acero, blanca

Instalación	Individual; montaje atornillado
	Posibilidad de reposición de la regleta de conexiones (versión
	de 2 lámparas).
Accesorios	Reflector simétrico blanco (para versiones de 1 y 2 lámparas),
	reflector asimétrico (versión de 1 lámpara).


Aplicaciones	Tiendas, industria	
principales		


## Versions



TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -HF Regulator - United Kingdom


# Plano de dimensiones






#### Product

TMS022 2xTL-D18W HF







#### Product

GMS022136 R-A

#### Plano de dimensiones






# Product

GMS022 1/2 58 R GMS022 1/2 36 R

## Detalles del producto





# Accesorios



White reflector

Ordercode 910400620518, 910400620618





3


TMS022/UK with GMS022 R-A/UK white asymmetric reflector (front fix)

Ordercode 20798899

#### **Polar Wide Diagrams**










IFPS\_TMS0221xTL-D18W +GMS022R-Polar Normal (separate)

IFPS\_TMS0221xTL-D18W +GMS022R-A-Polar Normal (separate)

IFPS\_TMS0221xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)










IFPS\_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)

IFPS\_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS\_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)








IFPS\_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)


IFPS\_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)


IFPS\_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

#### **TMS 022**

#### Polar Wide Diagrams








IFPS\_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS\_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate) IFPS\_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS\_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)



© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.