



TMS022 – ekonomiczny wybór

Lineco TMS022

Oprawa TMS022 to funkcjonalna i ekonomiczna belka montażowa do 1 lub 2 świetlówek TL-D. Oferuje wybór dwóch odbłyśników, do oświetlenia symetrycznego i asymetrycznego. Instalacja jest prosta i nie wymaga zastosowania narzędzi. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach). Dostępny jest szeroki asortyment elementów dodatkowych.

Korzyści

- Ekonomiczna prosta belka montażowa 1- lub 2-lampowa
- Możliwość zastosowania odbłyśnika białego
- Łatwa i szybka instalacja.

Cechy

- Wersje na 1 lub 2 świetłówki TL-D
- Wybór optyk symetrycznych i asymetrycznych
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Ruchomy blok połączeniowy
- Szeroki asortyment urządzeń dodatkowych mocowanych na wcisk

Zastosowanie

- Sklepy
- Przemysł, warsztaty, magazyny itp.

Specyfikacje


Typ	TMS022
Źródło światła	Świetłówka: - 1 x lub 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W

Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 830 lub 840)
	Nie

Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Statecznik typu HFP
	- Statecznik typu HFR
	- Statecznik typu HFS
Złączka	Szybkozłączka typu push-in (PI)
Opcja	Okablowanie przelotowe: 1-faza (TW1)
	Specjalna belka z punktami mocowania tylko dla odbłyśników C (SH)

Materiał	Blacha stalowa, biała
Instalacja	Montaż indywidualny; przykręcanie
	Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej (wersja 2-lampowa)
Akcesoria	Biały jednoczęściowy odbłyśnik symetryczny (dla wersji 1- i 2-lampowych), odbłyśnik asymetryczny (dla wersji 1-lampowej), aluminiowy odbłyśnik typu C stosowany z belkami typu -SH
Zastosowania główne	Sklepy, przemysł


Rysunki techniczne



Product


TMS022 1xTL-D30W HF

TMS022 1xTL-D58W HF



Product

GMS022 1 58 R-A



Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

Lineco TMS022

Więcej o produkcie

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Akcesoria

White reflector

Kod zamówieniowy
910400620518, 910400620618



TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)

Kod zamówieniowy 20799599



Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy
---	-------------

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na udary mech.	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230-240 V
--------------------	-----------


Informacje ogólne

Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Układ kompensacyjny	brak
Wersja lokalna	NO
Oświetlenie awaryjne	brak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	F
Osprzęt	HF
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Kombipack	brak
Kod rodziny źródła światła	TL-D
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	brak
Rodzina produktów	TMS022


Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF	58 W
04539799	TMS022 1xTL-D30W HF	30 W


Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

Lineco TMS022

Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-

Polar Normal (separate)

