



Lineco – uma escolha económica

Lineco TMS022

A Lineco TMS022 é uma régua funcional e económica de montagem na superfície para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes TL-D. Proporciona uma variedade de duas ópticas, para iluminação simétrica e assimétrica. A instalação é rápida e não carece de ferramentas, podendo ser realizada sem ajuda. O bloco de contacto reposicionável permite uma ligação flexível (com o cabo a entrar ao centro ou através dos tampões). Há uma grande variedade de acessórios.

Benefícios

- Uma escolha económica, com uma armadura funcional montada em superfície para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes TL-D
- Opção de ópticas para distribuição de luz simétrica ou assimétrica
- A instalação rápida e sem necessidade de ferramentas pode ser efectuada com uma só mão

Características

- Opção de uma ou duas lâmpadas fluorescentes TL-D
- Opção de ópticas simétricas ou assimétricas
- Instalação rápida e sem ferramentas
- Bloco de contacto reposicionável
- Vasta gama de acessórios de encaixe

Aplicação

- Revenda
- Indústria

Especificações

Tipo	TMS022
------	--------



Fonte de luz	Fluorescente:
	- 1 x or 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W

Lineco TMS022

Lâmpada incluída	Sim (cor da lâmpada 830 ou 840)
	Não
Equipamento	Electromagnético (perda reduzida), 230 V / 50 Hz:
	- Indutivo (I)
	- Indutivo, compensação paralela (IC)
	Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Executor de Alta Frequência (HFP)
	- Regulador de Alta Frequência (HFR)
	- Electrónica Incluída (EI)
Ligação	Conector de encaixe (PI)
Opção	Ligações de passagem: Monofásicas (TW1)
	Ripa dedicada com pontos de fixação apenas para reflectores C (SH)

Material	Chapa fina, branco
Instalação	individual; montagem com parafusos
	Possibilidade de reposicionar o bloco de contacto (versão de 2 lâmpadas)
Acessório	Reflector simétrico de uma peça branco (para versões de 1 e 2 lâmpadas), reflector assimétrico (para versão de 1 lâmpada), reflector em calha de alumínio C utilizado com ripas do tipo - SH
Principais aplicações	Lojas, indústria

Desenho dimensional



Product

GMS022 1 36 R-A

Product

GMS022 1/2 58 R

GMS022 1/2 36 R

Acessórios

White reflector

Ordercode 910400620518,
910400620618




TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)


Ordercode 20798899




Polar Wide Diagrams




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**




**IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**


Polar Wide Diagrams




**IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)**



**IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-
Polar Normal (separate)**

