




TMS028 – käytännöllinen ja joustava

TMS028

TMS028 on 1 tai 2 TL-D-loistelampulle tarkoitettu perusvalaisin, jossa on yleisvalaistusoptiikka. Valaisin voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella. Lamelliritilä, päätykappaleet ja jonoasennuskappaleet ovat saatavissa lisävarusteina. Siirrettävä kytkentäkappale mahdollistaa joustavan kytkennän (johtojen sisäänvienti keskeltä tai päätyjen kautta).

Hyödyt

- Käytännöllinen ja joustava perusvalaisin 1 tai 2 TL-D-loistelampulle, sisältää yleisvalaistusoptiikan
- Voidaan ripustaa tai kiinnittää pinta-asennuksella
- Lamelliritilä, päätykappaleet ja jonoasennuskappaleet ovat saatavissa lisävarusteina

Ominaisuudet

- 1 tai 2 TL-D-loisteputkilamppua.
- Optiikat yleisvalaistukseen.
- Lamellihäikäisysuoja, päätykappaleet ja inline-kytkimet saatavissa lisävarusteina.
- Siirrettävä liitäntäräma.

Käyttökohteet

- Myymälät
- Teollisuustilat

Spesifikaatiot


Tyyppi	TMS028	Valonlähde	Loistelamppu:
			- 1x tai 2x MASTER TL-D / 36, 58 W

TMS028

Valonlähde mukana	Ei
Liitäntälaitte	Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz: - LÄmminsytytteinen (HFP) - Electronic Inside (EI)
Optiikka	Kiiltävä peili
Kytkeä	Jousipainikeliitin
Erikseen saatavissa	Läpilyhdotus: 1-vaiheinen (TW1)
Materiaalit	Runko: maalattu teräs, valkoinen Optiikka: alumiini tai maalattu teräs, valkoinen

Asennus	Yksittäin; ruuvikiinnitys tai ripustus ketjujen tai kierretankojen avulla Kytkeäkappaleita voidaan siirtää (2-lamppuinen versio)
Lisävarusteet	Lamelliritilä, yhdyskappale, päätykappaleet, välkkeet ripustukseen
Huomautus	Valaisin voidaan toimittaa varustettuna Telemécanique-tehonsyöttöjärjestelmään sopivaksi
Käyttökohteita	Myymälät, teollisuus

Mittapiirros



Product

TMS028 1xTL-D58W HFS

Lisätarvikkeet



Ordercode 910400627918,
910400628018



Ordercode 20827599

