



Náhrada 1:1 za starší svítidla pro každý projekt, ve kterém na světle skutečně záleží

CoreLine Tempo malé

CoreLine tempo small je řada svítidel s vysokou účinností určených k nahrazení konvenčních technologií světlometového osvětlení v poměru 1:1 při zachování stejné elektrické instalace a sloupů. Tato řada městského osvětlení je určena k přímému nahrazení výbojek HID 70 W, přičemž se vyznačuje nižší spotřebou energie a vyžaduje menší investice než konvenční instalace. Úzká škála možností usnadňuje nalezení nejlepší náhrady se zachováním intenzity osvětlení pro váš osvětlovací projekt.

Výhody

- Stejná úroveň osvětlení, jakou poskytuje stávající konvenční řešení, při současné úspoře energie
- Vysoce kvalitní malé světlometry řady tempo
- Snadné použití

Vlastnosti

- Vysoký měrný výkon: až 110 lm/W
- Navrženo pro modernizační výměnu konvenční technologie až 70W HID stylem 1:1
- Dlouhá životnost 70 000 hodin (L80B10 při Ta 25°C)
- Světelný tok systému: 4200 lm
- Vysoce výkonná asymetrická a symetrická optika
- Externí 3pólový konektor IP68 pro rychlé připojení
- Vysoká ochrana proti rázům: 10 kV

CoreLine Tempo malé

Aplikace


- Sklady
- Fasády budov a prodejen
- Terénní úpravy

Versions



Coreline tempo small-BVP110

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif

CoreLine Tempo malé

Detaily o výrobku



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP05.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP06.tif

CoreLine Tempo malé

General information

Včetně předřadníku	Ano
Kód řady svítidel	LED42
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Light technical

Barva světelného zdroje	Neutrální bílá
Typ optického krytu / čočky	Ploché sklo
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	88

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Approval and application

Značka CE	Značka CE
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu

Light technical

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Venkovní typ optiky
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymetrický
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symetrické

