



SmartForm TCS/ TPS460 – najwyższej klasy oświetlenie

SmartForm TPS460/462/464

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Korzyści

- Najlepsze osiągi oświetleniowe spełniają wszelkie wymagania dla tego projektu
- Nowoczesne wzornictwo
- Energooszczędność

Cechy

- Bardzo smukła obudowa – głębokość tylko 47 mm
- Najnowocześniejsze lampy
- Optyka i klosz wysokiej sprawności
- Bezpośredni/pośredni rozsył światła
- Możliwość dodania sterowników oświetlenia

Wniosek

- Biura
- Sklepy
- Szkoły

Specyfikacje

Typ	TPS460 (oświetlenie bezpośrednie) TPS462 (bezpośrednie 70%/pośrednie 30%) TPS464 (bezpośrednie 30%/pośrednie 70%)
Źródło światła	Świetlówka: - 1, 2, 3 lub 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3 lub 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak, TL5 ECO (barwa lampy 830 lub 840) Tak, TL5 (barwa lampy 827 / 865, 830 lub 840) Nie
Statecznik	Elektroniczny, typu HF, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentny statecznik dla różnych mocy (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T)
Konfiguracja obudowy	Koniec linii, 1 faza (LE1), dla zakończenia linii
(do aranżacji liniowych)	Element linii, 1 faza (LF1), dla włączenia w linię


Specyfikacje

Klosz	wersja 1, 2-lampowa: - Mikrooptyka OLC w pokrywie z poliwęglanu (MLO-PC) - Klosz mleczny wykonany z poliwęglanu (PCO) wersja 3, 4-lampowa: - Mikrooptyka OLC wykonana z akrylu, z odbłyśnikiem górnym o bardzo wysokim współczynniku odbicia (T-VH AC-MLO) - Mikrooptyka OLC wykonana z poliwęglanu, z odbłyśnikiem górnym o bardzo wysokim współczynniku odbicia (T-VH PC-MLO) - Klosz mleczny satynowany, wykonany z poliwęglanu, z odbłyśnikiem górnym o bardzo wysokim współczynniku odbicia (T-VH PCO-SAT)
Złączka	Szybkozłączka push-in ze zwolnieniem napięcia (PIP)
Opcje	Oświetlenie awaryjne: 1 godzina (EL1), 3 godziny (EL3) Sterowanie oświetleniem: - Czujnik światła dziennego Luxsense (LXM) - Sterownik ActiLume (ACL) Wewnętrzne okablowanie bez PVC (PVCFR) Zawiera bezpiecznik (FU)

Optyka	Wersja 1, 2, 3, 4-lampowa: - Mikrooptyka OLC, wysokopolerowana (C8) - Mikrooptyka OLC, polerowana (D8) - Mikrooptyka OLC, o bardzo wysokiej sprawności, wysokopolerowana (C8-VH) - Mikrooptyka OLC, o bardzo wysokiej sprawności, polerowana (D8-VH) - Mikrooptyka OLC zapewniająca doskonały komfort, wysokopolerowana (C8-C) - Mikrooptyka OLC, zapewniająca doskonały komfort, polerowana (D8-C) - Mikrooptyka z płaskich profilowanych lamelek (M2) - Mikrooptyka o wysokiej sprawności, z płaskich profilowanych lamelek (M2-H) wersja 1, 2-lampowa: - Mikrooptyka OLC, polerowana, dwukierunkowa, z odbłyśnikiem górnym (T D8-BD) - Mikrooptyka asymetryczna o wysokiej sprawności (A)
---------------	---

Materiał i kolor	Obudowa: stal ocynkowana z powłoką białą RAL9016 Opcjonalnie biały RAL9010 lub srebrno-szary RAL9006
Akcesoria	Montaż indywidualny lub w linii; podwieszany z użyciem dwóch podwójnych zawiesi stalowych (SMS) lub zestawu dwóch pojedynczych zawiesi, oba z przewodem metalicznym, 150 cm, oraz zaślepki sufitowe
Uwagi	Folia ochronna zabezpieczająca optykę podczas montażu Dedykowane oprawy do montażu liniowego (LE i LF) ze złączkami, elementami do podwieszania i okablowaniem przelotowym

Rysunki techniczne




Product	A	B
TPS462 2x35W/840 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x35W/840 HFP H2L C8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x28W/840 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 2x28W/840 HFP H2L C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x35W/840 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 2x35W/840 HFP H2L C8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 2x28W/840 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x28W/840 HFP H2L C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x49W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x35W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x28W/830 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 2x49W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 2x35W/830 HFP H2L D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x28W/830 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT	1186 mm	1240 mm
TPS462 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x54W/830 HFP H2L D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 2x28W/830 HFP H2L C8	1186 mm	1240 mm

Product	A	B
TPS462 1x35W/840 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x35W/840 HFP C8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x28W/840 HFP D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 1x28W/840 HFP C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 1x35W/840 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x35W/840 HFP C8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x28W/840 HFP D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 1x28W/840 HFP C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 1x49W/840 HFP MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x49W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x35W/840 HFP MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x35W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS462 1x28W/840 HFP MLO-PC SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS462 1x28W/830 HFP D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 1x49W/840 HFP MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x49W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x35W/840 HFP MLO-PC SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x35W/830 HFP D8 SMT1	1486 mm	1540 mm
TPS460 1x28W/840 HFP MLO-PC SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 1x28W/830 HFP D8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS464 1x28W/830 HFR MLO-PC SMTT	1186 mm	1240 mm
TPS464 1x28W/830 HFP D8 SMTT	1186 mm	1240 mm
TPS462 1x54W/840 HFP C8 SMT1	1186 mm	1240 mm
TPS460 1x35W/830 HFP C8 SMT1	1486 mm	1540 mm

Rysunki techniczne

Product	A	B
TPS464 1x28W/830 HFP MLO-PC	1186 mm	1240 mm

Więcej o produkcie



SmartForm TPS460/462/464

Więcej o produkcie



Akcesoria

Ordercode 98469599

