



SmartForm TPS461/471 – top- class lighting in a fresh, appealing design

SmartForm TPS461/463/471/473

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS461/471 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TPS461/471 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

Előnyök

• –

Szolgáltatások

- Nagyon keskeny burkolat – csak 47 mm mély
- A legmodernebb lámpák
- Különösen hatékony optikák és burák
- Közvetlen/közvetett fényelosztás
- Világításszabályozási megoldásokkal bővíthető

Alkalmazás

- Irodák
- Boltok
- Iskolák

termékjellemzők

Típus	TPS461 (közvetlen világítás) TPS463 (70% közvetlen/30% indirekt) TPS471 (közvetlen megvilágítás, színes változat) TPS463 (70% közvetlen/30% indirekt, színes változat)
Fényforrás	Fénycső: - 1, 2, 3, 4 vagy 6 db MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1, 2, 3, 4 vagy 6 db MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Fényforrást tartalmazza	Igen, TL5 ECO (830 vagy 840) Igen, TL5 (fényforrás színe: 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 vagy 840; 827/865, 827/451 vagy 827/452) Nem

Előtét	Elektronikus, magas frekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz: - Előtét (HFP) - Előtét, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I) - Szabályozóegység, 1–10 V (HFR) - Szabályozóegység, DALI (HFD) - Szabályozóegység DALI, érintés és fényerő-szabályozás (HFD-T)
Burkolat kialakítása (a kábelek elrendezéséhez)	Kábel vége, 1 fázis (LE1), kábel lezárásához Kábelátmenet, 1 fázis (LF1), átmenő kábelhez
Optikai bura	3, 4 lámpás változat: - Akril anyagú OLC mikrolencsés optika (AC-MLO) - Polikarbonát anyagú OLC mikrolencsés optika (PC-MLO)

termékjellemzők

Csatlakozás	Gyorscsatlakozó gyorsbontási lehetőséggel (PIP) Vezeték, 200 cm hosszúságú, CEE7-es dugóval (CCE)
Opciók	Vészvilágítás: 1 óra (EL1), 3 óra (EL3) Világításszabályozás - Luxsense nappalfény-vezérlésű szabályozó, kis méretű (LXM) - ActiLume többfunkciós vezérlő (ACL) Színszabályozó (CVC) Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR) Euro biztosítékot (FU) tartalmaz
Anyagok és színek	Burkolat: cinkbevonatú acél, fehér RAL9016 alappal Választható fehér RAL9010 vagy ezüstszürke RAL9006 alappal is

Tartozékok	Különálló vagy sorba rendezett felszerelés; függesztett felszerelés két, dupla acéldróttal (SMS) vagy két acéldrótból álló készlettel, melyek mindegyike fémszerű tápkábelrel és mennyezeti takarósapkákkal rendelkezik, valamint 150 cm hosszú.
Megjegyzések	Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen A kifejezetten soros elrendezésre kialakított világítótestek (LE és LF típus) az összes csatlakozót, függesztési kelléket és átmenő vezetékkel tartalmazzák

Tartozékok

Ordercode 98469599



