



# SmartForm TPS466 – top-class lighting in a fresh, appealing design

## SmartForm TPS466

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS466 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TP466 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

### Előnyök

• –

### Szolgáltatások

- Nagyon keskeny burkolat – csak 47 mm mély
- A legmodernebb lámpák
- Különösen hatékony optikák és burák
- Közvetlen/közvetett fényelosztás
- Világításszabályozási megoldásokkal bővíthető

### Alkalmazás

- Irodák
- Boltok
- Iskolák

termékjellemzők

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus                                           | TPS466 (30% direkt/70% indirekt)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fényforrás                                      | Fénycső:<br>- 3 db MASTER TL5 ECO / G5 / 25, 32, 45, 50, 73 W<br>- 3 db MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W                                                                                                                                                                |
| Fényforrást tartalmazza                         | Igen, TL5 ECO (830 vagy 840)<br>Igen, TL5 (fényforrás színe: 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 vagy 840)<br>nem                                                                                                                                         |
| Előtét                                          | Elektronikus, magas frekvenciás, 220–240 V / 50–60 Hz:<br>- Előtét (HFP)<br>- Előtét, intelligens, több teljesítményszinttel (HFP-I)<br>- Szabályozóegység, 1–10 V (HFR)<br>- Szabályozóegység, DALI (HFD)<br>- Szabályozóegység DALI, érintés és fényerő-szabályozás (HFD-T) |
| Burkolat kialakítása (a kábelek elrendezéséhez) | Kábel vége, 1 fázis (LE1), kábel lezárásához<br>Kábelátmenet, 1 fázis (LF1), átmenő kábelhez                                                                                                                                                                                  |
| Optikai bura                                    | OLC mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal (MLO-PC)                                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozás                                     | Gyorscsatlakozó gyorsbontási lehetőséggel (PIP)<br>Vezeték, 200 cm hosszúságú, CEE7-es dugóval (CCE)                                                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opciók            | Világításszabályozás<br>- Luxsense nappalfény-vezérlésű szabályozó, kis méretű (LXM)<br>- ActiLume többfunkciós vezérlő (ACL)<br>Belső PVC-mentes kábelezés (PVCFR)<br>Euro biztosítékot (FU) tartalmaz                                        |
| Anyagok és színek | Burkolat: cinkbevonatú acél, fehér RAL9016 alappal<br>Választható fehér RAL9010 vagy ezüstszürke RAL9006 alappal is                                                                                                                            |
| Tartozékok        | Különálló vagy sorba rendezett felszerelés; függesztett felszerelés két, dupla acéldróttal (SMS) vagy két acéldrótból álló készlettel, melyek mindegyike fémszerű tápkábelrel és mennyezeti takaróapakkal rendelkezik, valamint 150 cm hosszú. |
| Megjegyzések      | Az optika védőfóliával rendelkezik a felszereléskor előforduló sérülések ellen<br>A kifejezetten soros elrendezésre kialakított világítótestek (LE és LF típus) az összes csatlakozót, függesztési kelléket és átmenő vezetékkel tartalmazzák  |

Tartozékok

Ordercode 98469599

