



SmartForm TPS466 – top-class lighting in a fresh, appealing design

SmartForm TPS466

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS466 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TP466 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

Korzyści

• –

Cechy

- Bardzo smukła obudowa – głębokość tylko 47 mm
- Najnowocześniejsze lampy
- Optyka i klosz wysokiej sprawności
- Bezpośredni/pośredni rozsył światła
- Możliwość dodania sterowników oświetlenia

Wniosek


- Biura
- Sklepy
- Szkoły

Specyfikacje

Typ	TPS466 (bezpośrednie 30%/pośrednie 70%)
Źródło światła	Świetlówka: - 3 x MASTER TL5 ECO / G5 / 25, 32, 45, 50, 73 W - 3 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak, TL5 ECO (830 lub 840) Tak, TL5 (barwa lampy 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827, 830 lub 840) Nie
Statecznik	Elektroniczny, typu HF, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, inteligentny statecznik dla różnych mocy (HFP-I) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD) - Regulator DALI, touch & dimming (HFD-T)
Konfiguracja obudowy	Koniec linii, 1 faza (LE1), dla zakończenia linii
(do aranżacji liniowych)	Element linii, 1 faza (LF1), dla włączenia w linię
Klosz	Mikrooptyka OLC w pokrywie z poliwęglanu (MLO-PC)

Złączka	Szybkozłączka push-in ze zwolnieniem napięcia (PIP) Przewód, długość 200 cm, z wtyczką CEE7 (CCE)
Opcje	Sterowanie oświetleniem: - Czujnik światła dziennego Luxsense (LXM) - Sterownik ActiLume (ACL) Wewnętrzne okablowanie bez PVC (PVCFR) Zawiera bezpiecznik (FU)
Materiały i kolor	Obudowa: stal ocynkowana z powłoką białą RAL9016 Opcjonalnie biały RAL9010 lub srebrno-szary RAL9006
Akcesoria	Montaż indywidualny lub w linii; podwieszany z użyciem dwóch podwójnych zawiesi stalowych (SMS) lub zestawu dwóch pojedynczych zawiesi, oba z przewodem metalicznym, 150 cm, oraz zaślepki sufitowe
Uwagi	Folia ochronna zabezpieczająca optykę podczas montażu Dedykowane oprawy do montażu liniowego (LE i LF) ze złączkami, elementami do podwieszania i okablowaniem przelotowym

Więcej o produkcie



SmartForm TPS466

Więcej o produkcie



Akcesoria

Ordercode 98469599



