



# ProLux – Economia de energia sem compromisso

## ProLux

Iluminar a sua fábrica ou área de trabalho com o sistema de iluminação Philips Lighting ProLux, que oferece até 45% de economia de energia. A solução Philips ProLux high-bay é um substituto direto para as soluções high-bay HID, ajudá-lo a obter economias significativas de energia. A combinação da carcaça robusta, refletor de alumínio de alta refletância (95%) e especialmente refletor projetado tornando a luminária de alta eficiência ajudando a aumentar a lucratividade através da melhoria da eficiência energética. Seus três fachos de abertura facilitam para o projetista de iluminação e aumentam as possibilidades de aplicação.

### Benefícios

- Maximiza a economia de energia em até 45%
- Qualidade superior e design robusto
- Acessórios opcionais para maior flexibilidade
- Fácil instalação e manutenção

### Características

- Disponível em três fachos de abertura: facho aberto (WB), facho médio (MB) e facho fechado (NB)
- Disponível para 4 ou 6 lâmpadas TL5
- Opção de difusor em policarbonato
- Três acessórios de instalação disponíveis

## Aplicação

- Galpões industriais
- Armazéns
- Escolas
- Supermercados
- Depósitos

## Especificações

<b>Tipo</b>	TPS550
<b>Fonte de Luz</b>	4 x 50 W / 6 x 50 W / TL5
<b>Tensão de rede</b>	Eletrônico 220 V / 60-50 Hz: (EB) Eletrônico Touch and Dim DALI (HFD)

<b>Ótica</b>	Difusor em policarbonato
<b>Materiais e acabamento</b>	Corpo em chapa de aço com cabeceiras em ABS e logo PHILIPS Óptica: Alumínio de alta refletância (95%)
<b>Instalação</b>	Suspensa, pendente ou por meio de tubo (G1/2")

## Versions



### General Information

<b>Código da família das lâmpadas</b>	TL5
<b>Potência da lâmpada</b>	50 W

## General Information

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
919106032441	TPS550 6×TL5-50W/840 EB C-H NB	EB	6	NB
919106032451	TPS550 6×TL5-50W/840 EB C-H MB	EB	6	MB
919106032461	TPS550 6×TL5-50W/840 EB C-H WB	EB	6	WB
919106032501	TPS550 6×TL5-50W/840 HFD C-H NB	HFD	6	NB
919106032511	TPS550 6×TL5-50W/840 HFD C-H MB	HFD	6	MB
919106032521	TPS550 6×TL5-50W/840 HFD C-H WB	HFD	6	MB

Order Code	Full Product Name	Equipamento	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
919106032471	TPS550 4×TL5-50W/840 EB C-H NB	EB	4	NB
919106032481	TPS550 4×TL5-50W/840 EB C-H MB	EB	4	MB
919106032491	TPS550 4×TL5-50W/840 EB C-H WB	EB	4	WB
919106032531	TPS550 4×TL5-50W/840 HFD C-H NB	HFD	4	NB
919106032541	TPS550 4×TL5-50W/840 HFD C-H MB	HFD	4	MB
919106032551	TPS550 4×TL5-50W/840 HFD C-H WB	HFD	4	WB

