



Selkeä LED-ratkaisu kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä.

CoreLine Wall-mounted

CoreLine wall-mounted -yleisvalaisimet täyttävät CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helposti asennettavista ja laadukkaista valaisimista. Nämä pyöreän muotoiset, pinta-asennettavat valaisimet voidaan asentaa sekä kattoon että seinään, ja ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa kulkee paljon ihmisiä, kuten käytäviin ja portaikkoihin. Tuotteen nykyaikainen muotoilu on huomaamattoman tyylikäs, ja tasaisen valonjaon ansiosta valaisin sulautuu useimpien rakennusten arkkitehtuuriin. Pistoliittimien ansiosta CoreLine WL140V:n asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Tuoteperheessä on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Hyödyt

- Helppo asentaa pistoliittimillä ja läpijohdotuksella
- Litteä ympäristöön sulautuva muotoilu, useita väri vaihtoehtoja (musta ja harmaa)
- Antaa visuaalisesti miellyttävää valoa eri käyttökohteisiin
- Sopii useisiin käyttötarkoituksiin usean valovoima- ja väri vaihtoehtoon (MultiLume/MultiColor) ansiosta
- Valaisimella voidaan korvata suoraan perinteiset yleisvalaisimet

CoreLine Wall-mounted

Ominaisuudet

- Kolme valovirtavaihtoehtoa ja valovirran valintamahdollisuus erilaisiin käyttökohteisiin
- Vakiona vesitiiviys ja ilkvallan kestävyys
- Useita liitäntälaitteita: DALI, DC-yhteensopiva, langaton, Interact Ready
- Helppo asentaa pistoliittimien ja läpijohdotusmahdollisuuden ansiosta
- Valinnainen puolipyöreä lisävaruste koristetarkoituksiin
- Lisävarusteena turvavalaistus (ja itsetestaus)
- Valinnainen liiketunnistus sekä päivänvalotunnistus-, himmennys- ja langaton ryhmitystoiminto (MDU)

Käyttökohteet


- Käytävät
- Portaikot
- Sisäänkäynnit
- WC-tilat
- Ulkotilojen turvavalaistus

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

CoreLine Wall-mounted

Tuotetiedot



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tulenkäytömerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK10
Suojausluokan koodi	IP65

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen pariston tyyppi	ENEC-merkintä	Upotettu ohjaus	Valonlähde vaihdettavissa
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	ENEC- merkki	-	Kyllä
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	ENEC- merkki	-	Kyllä
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Ei
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Ei
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Ei
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Ei
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Ei
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Ei
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin	Ei

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen pariston tyyppi	ENEC-merkintä	Upotettu ohjaus	Valonlähde vaihdettavissa
				langattomalla ryhmityksellä	
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Ei
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Ei
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Ei
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Ei
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	Ei
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	ENEC-merkki	-	Kyllä

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen pariston tyyppi	ENEC-merkintä	Upotettu ohjaus	Valonlähde vaihdettavissa
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin	Kyllä
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin	Kyllä
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	ENEC-merkki	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä	Kyllä

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava väri­lämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovirta
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2 000 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1 200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1 250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2 100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2 100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3 350 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava väri­lämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovirta
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2 100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2 200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovirta
97873000	WL140V LED34S/840 PSD ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2 900 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1 275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1 350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSD WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSD WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSD WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSD WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSD WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSD WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nim.)	Valovirta
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3 550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1 850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1 950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1 250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2 100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2 200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2 950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3 100 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20...+40 °C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20...+40 °C
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0...+25 °C
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0...+25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0...+25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0...+25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0...+25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0...+25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20...+35 °C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20...+35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20...+35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20...+35 °C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0...+25 °C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0...+25 °C
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0...+25 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0...+25 °C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0...+25 °C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0...+25 °C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0...+25 °C
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0...+25 °C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0...+25 °C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20...+40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20...+40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20...+40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20...+40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20...+40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20...+40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20...+40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20...+40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20...+40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20...+40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20...+40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20...+40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20...+40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20...+40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ei
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ei
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Kyllä
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Kyllä
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Kyllä
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Kyllä
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Kyllä
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Kyllä
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Kyllä
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Kyllä
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Kyllä
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Kyllä
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Kyllä
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Kyllä
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Kyllä
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Kyllä

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Kyllä
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Kyllä
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Kyllä
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Kyllä
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ei
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ei
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ei
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ei
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ei
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ei
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ei
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Kyllä
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Kyllä
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Kyllä
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Kyllä
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Kyllä
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Kyllä

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen	
		valovirta	Varavirta
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen	
		valovirta	Varavirta
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%	Ei
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%	Ei
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%	Ei
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Ei
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Ei
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Ei
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%	Ei
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Ei
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%	Ei
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%	Ei
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Ei
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Kyllä
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Ei
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Ei
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Ei
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Ei
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ei sovellettavissa	Ei
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ei sovellettavissa	Ei
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Ei

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Ei
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Ei
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Ei
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Ei
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Ei

