



CoreLine Hublot – Pour tous les projets où la lumière compte vraiment.

CoreLine Hublot

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Avantages

- Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application (intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel
- Design fin et discret avec différentes couleurs de finition (via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc, Noir, Gris, avec ou sans casquette)
- Facile à installer
- Idéal pour le remplacement des hublots conventionnels (CFL)

Fonctions

- Un effet de lumière homogène pour assurer un très bon confort visuel (collerettes à casquette disponible en option pour orienter le flux vers le sol)
- Excellente efficacité lumineuse
- Résistant à l'eau (IP65), robuste (IK10) et anti-vandal.
- Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant
- Détecteur de mouvement en option, avec fonction de détection de la lumière du jour, de gradation et de regroupement sans fil
- Versions DALI et Interact ready en option
- 3 flux et 2 températures de couleurs disponibles pour répondre à tout type d'application

Application


- Couloirs
- Cage d'escaliers
- Résidences
- Locaux techniques
- Sorties de secours
- Parkings couverts

Versions



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory

Détails sur le produit



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White

Détails sur le produit



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Symétrique
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection	IP65
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Marquage ENEC	Commande intégrée	Source lumineuse remplaçable
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Non
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	Non
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Non
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	Non
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	Non
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui

Order Code	Full Product Name	Type de batterie	Marquage	Commande intégrée	Source lumineuse remplaçable
		d'éclairage de secours			
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	Marquage ENEC	-	Oui
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	Oui
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	Oui
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	Marquage ENEC	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil	Oui

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V	97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2 000 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1 200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1 250 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2 100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2 100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3 350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1 275 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1 350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3 550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1 850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1 950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1 250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2 100 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2 200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2 950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3 100 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 à +40 °C
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 à +25 °C
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 à +25 °C
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 à +25 °C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 à +25 °C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 à +25 °C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 à +25 °C
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 à +35 °C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 à +35 °C
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 à +35 °C
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 à +40 °C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 à +40 °C
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 à +40 °C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 à +40 °C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 à +40 °C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Oui
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Oui
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Oui
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Oui
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Oui
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Oui
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Oui
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Oui
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Oui
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Oui
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Non
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Non
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Non
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Oui
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Oui
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Oui
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Oui
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Oui
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Oui

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Non applicable
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Non applicable
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1%
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1%
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Non applicable
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Non applicable
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Non applicable
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Non applicable
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Non applicable
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Non applicable
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Non applicable
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%

