



# CoreLine Wall-mounted – az egyértelmű LED-es választás

## CoreLine Wall-mounted

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

### Előnyök

- Akár 55%-os energiamegtakarítás a PL-C lámpákhoz képest
- Alkalmas a falra szerelt hagyományos világítótestek közvetlen lecserélésére
- A család egyetlen termékekkel képes lefedni minden alkalmazás követelményét a fényerőszint, IP65, IK10, hitelesített vészvilágítás, beépített vezérlőszervek terén.

### Szolgáltatások


- Diszkrét forma
- Három fénycsomag, amelyek alkalmasak a hagyományos falra rögzített világítótestek lecserélésére: 1 x 18 W, 2 x 18 W, 2 x 26 W PL-C
- Alap kivitelben vízálló és vandálbiztos
- Alap kivitelben fázisvezérlő fényerő-szabályozóval rendelkezik
- Az opál diffúzor biztosítja a homogén fényhatást és a vizuális komfortot
- Külön megvásárolható vészvilágítás
- Külön megvásárolható mozgásérzékelés és programozott 100% – 10% – 0% „folyosó” fényerő-szabályozási funkció

## CoreLine Wall-mounted

### Alkalmazás

- Folyosók
- Lépcsőházak
- Bejáratok
- Fürdőszobák
- Vészkijáratok
- Mélygarázsok
- Kültéri biztonsági világítás

### Méretezett rajza



### Termék részletei



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted PSU

## CoreLine Wall-mounted

### Termék részletei



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted White with Half-  
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Grey with Half-  
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V  
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Switchable Lumen  
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted

## CoreLine Wall-mounted

### Termék részletei



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V  
Top View

| Általános információ                               |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CE jelölés                                         | Igen                                 |
| Előtét mellékelve                                  | Igen                                 |
| Gyűlékonysági jelzés                               | -                                    |
| Izzóhuzalos teszt                                  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| Előtét egységek száma                              | 1 egység                             |
| Technikai adatok                                   |                                      |
| Fényforrás sugárzási szöge                         | 120 fok                              |
| Színvisszaadási index (CRI)                        | >80                                  |
| Optikai típus                                      | Szimmetrikus                         |
| Villogás (PstLM)                                   | 1                                    |
| Stroboszkóp hatás (SVM)                            | 1,6                                  |
| Működtetés és elektronika                          |                                      |
| Bemeneti feszültség                                | 220-240 V                            |
| Hálózati frekvencia                                | 50 or 60 Hz                          |
| Mechanika és tokozás                               |                                      |
| Ház színe                                          | Fehér                                |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                      |
| IEC védelmi osztály                                | II. biztonsági osztály               |
| Mech. behatások elleni védelem kódja               | IK10                                 |
| Por és víz elleni védelem kódja                    | IP65                                 |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                      |
| Fényáram-tolerancia                                | +/-10%                               |

Általános információ (1/2)

|            |                                     | Vészvilágítási akkumulátor |          | Cserélhető fényforrás                                                  |      |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Order Code | Full Product Name                   | típusa                     | ENEC jel | Beépített vezérlés                                                     |      |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | -                          | ENEC-jel | -                                                                      | Igen |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | -                          | ENEC-jel | -                                                                      | Igen |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | -                          | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | -                          | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Lithium                    | -        | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Nem  |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | Lithium                    | -        | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Nem  |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Lithium                    | -        | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Nem  |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH   | Lithium                    | -        | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Nem  |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH      | Lithium                    | -        | -                                                                      | Nem  |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Lithium                    | -        | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Nem  |

| Order Code | Full Product Name                    | Vészvilágítási<br>akkumulátor |          |                                                                                 | Cserélhető<br>fényforrás |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |                                      | típusa                        | ENEC jel | Beépített vezérlés                                                              |                          |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR<br>ELB3 MDU WH | Lithium                       | -        | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Nem                      |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA<br>ELB3 WH     | Lithium                       | -        | -                                                                               | Nem                      |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA<br>ELB3 WH     | Lithium                       | -        | -                                                                               | Nem                      |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA<br>ELB3 WH     | Lithium                       | -        | -                                                                               | Nem                      |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA<br>ELB3 WH     | Lithium                       | -        | -                                                                               | Nem                      |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU<br>WH          | -                             | ENEC-jel | -                                                                               | Igen                     |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő                                     | Igen                     |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő                                     | Igen                     |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Igen                     |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Igen                     |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Igen                     |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Igen                     |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR<br>MDU WH      | -                             | ENEC-jel | Programozható<br>mozgás- és<br>fényérzékelő vezeték<br>nélküli csoportosítással | Igen                     |

| Order Code | Full Product Name            | Vészvilágítási<br>akkumulátor |          |                                                                        | Cserélhető<br>fényforrás |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |                              | típusa                        | ENEC jel | Beépített vezérlés                                                     |                          |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH | -                             | ENEC-jel | Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással | Igen                     |

Általános információ (2/2)

| Order Code | Full Product Name                   | Terméksalád kódja |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | -                 |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | -                 |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | WL140V            |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | WL140V            |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | WL140V            |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | WL140V            |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | WL140V            |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | WL140V            |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | WL140V            |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | WL140V            |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH   | WL140V            |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH   | WL140V            |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH      | WL140V            |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH   | WL140V            |

| Order Code | Full Product Name                 | Terméksalád kódja |
|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | WL140V            |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | WL140V            |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | WL140V            |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | WL140V            |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | WL140V            |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH          | -                 |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH          | -                 |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | -                 |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | -                 |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | -                 |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | -                 |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH      | -                 |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH      | -                 |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | -                 |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | -                 |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH      | -                 |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | -                 |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH      | -                 |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH      | -                 |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                   | "All-in" Type                                    | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
|            |                                     |                                                  | (névl.)                           | (névleges)                 |          |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | "All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature | 2700 K                            | 100 lm/W                   | 1 200 lm |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | "All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature | 2700 K                            | 100 lm/W                   | 2 000 lm |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | -                                                | 3000 K                            | 88 lm/W                    | 1 200 lm |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | -                                                | 4000 K                            | 92 lm/W                    | 1 250 lm |

| Order Code | Full Product Name              | "All-in" Type | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
|            |                                |               | (névl.)                           | (névleges)                 |          |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH      | -             | 4000 K                            | 100 lm/W                   | 2 200 lm |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH      | -             | 4000 K                            | 95 lm/W                    | 3 400 lm |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH       | -             | 4000 K                            | 100 lm/W                   | 2 200 lm |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH       | -             | 4000 K                            | 95 lm/W                    | 3 400 lm |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH | -             | 3000 K                            | 72 lm/W                    | 1 200 lm |

## CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                          | "All-in" Type | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 97865500   | WL140V<br>LED12S/840<br>PSED ELB3<br>WH    | -             | 4000 K                            | 75 lm/W                    | 1 250 lm |
| 97866200   | WL140V<br>LED12S/830<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 3000 K                            | 72 lm/W                    | 1 200 lm |
| 97867900   | WL140V<br>LED12S/840<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 4000 K                            | 75 lm/W                    | 1 250 lm |
| 97868600   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSED ELB3<br>WH    | -             | 3000 K                            | 84 lm/W                    | 2 100 lm |
| 97869300   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSED ELB3<br>WH    | -             | 4000 K                            | 88 lm/W                    | 2 200 lm |
| 97870900   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 3000 K                            | 73 lm/W                    | 2 100 lm |
| 97871600   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 4000 K                            | 77 lm/W                    | 2 200 lm |
| 97872300   | WL140V<br>LED34S/830<br>PSED ELB3<br>WH    | -             | 3000 K                            | 87 lm/W                    | 3 350 lm |
| 97873000   | WL140V<br>LED34S/840<br>PSED ELB3<br>WH    | -             | 4000 K                            | 88 lm/W                    | 3 400 lm |
| 97874700   | WL140V<br>LED34S/830<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 3000 K                            | 76 lm/W                    | 2 900 lm |
| 97875400   | WL140V<br>LED34S/840<br>PSR ELB3<br>MDU WH | -             | 4000 K                            | 80 lm/W                    | 3 100 lm |
| 97876100   | WL140V<br>LED20S/830<br>WIA ELB3<br>WH     | -             | 3000 K                            | 84 lm/W                    | 2 100 lm |
| 97877800   | WL140V<br>LED20S/840                       | -             | 4000 K                            | 88 lm/W                    | 2 200 lm |

| Order Code | Full Product Name                      | "All-in" Type | Korrelált színhőmérséklet (névl.) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
|            | WIA ELB3<br>WH                         |               |                                   |                            |          |
| 97878500   | WL140V<br>LED34S/830<br>WIA ELB3<br>WH | -             | 3000 K                            | 87 lm/W                    | 3 350 lm |
| 97879200   | WL140V<br>LED34S/840<br>WIA ELB3<br>WH | -             | 4000 K                            | 88 lm/W                    | 3 400 lm |
| 52871099   | WL140V<br>LED12S/830<br>PSU WH         | -             | 3000 K                            | 105 lm/W                   | 1 275 lm |
| 52872799   | WL140V<br>LED12S/840<br>PSU WH         | -             | 4000 K                            | 110 lm/W                   | 1 350 lm |
| 52873499   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSU WH         | -             | 3000 K                            | 105 lm/W                   | 2 100 lm |
| 52874199   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSU WH         | -             | 4000 K                            | 110 lm/W                   | 2 200 lm |
| 52875899   | WL140V<br>LED34S/830<br>PSU WH         | -             | 3000 K                            | 105 lm/W                   | 3 400 lm |
| 52876599   | WL140V<br>LED34S/840<br>PSU WH         | -             | 4000 K                            | 110 lm/W                   | 3 550 lm |
| 52877299   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSU MDU<br>WH  | -             | 3000 K                            | 95 lm/W                    | 1 850 lm |
| 52878999   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSU MDU<br>WH  | -             | 4000 K                            | 100 lm/W                   | 1 950 lm |
| 53082999   | WL140V<br>LED12S/830<br>PSR MDU<br>WH  | -             | 3000 K                            | 90 lm/W                    | 1 200 lm |
| 53083699   | WL140V<br>LED12S/840<br>PSR MDU<br>WH  | -             | 4000 K                            | 95 lm/W                    | 1 250 lm |
| 53084399   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSR MDU<br>WH  | -             | 3000 K                            | 90 lm/W                    | 2 100 lm |
| 53085099   | WL140V<br>LED20S/840                   | -             | 4000 K                            | 95 lm/W                    | 2 200 lm |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name | "All-in" Type | Korrelált                  | Fényhasznosítás |          |
|------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------|
|            |                   |               | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram |
| 53086799   | PSR MDU WH        | -             | 3000 K                     | 98 lm/W         | 2 950 lm |
|            | LED34S/830        |               |                            |                 |          |

| Order Code | Full Product Name | "All-in" Type | Korrelált                  | Fényhasznosítás |          |
|------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------|
|            |                   |               | színhőmérséklet (névleges) | (névleges)      | Fényáram |
| 53087499   | PSR MDU WH        | -             | 4000 K                     | 103 lm/W        | 3 100 lm |
|            | LED34S/840        |               |                            |                 |          |

Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                   | Teljesítményfelvétel |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | 20 W                 |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | 33 W                 |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | 13,5 W               |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | 13,5 W               |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | 22 W                 |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | 35,5 W               |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | 22 W                 |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | 35,5 W               |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | 16,5 W               |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | 16,5 W               |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | 16,5 W               |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | 16,5 W               |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH      | 25 W                 |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH      | 25 W                 |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH   | 28,5 W               |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH   | 28,5 W               |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH      | 38,5 W               |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH      | 38,5 W               |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH   | 38,5 W               |

| Order Code | Full Product Name                 | Teljesítményfelvétel |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 38,5 W               |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 25 W                 |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 25 W                 |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 38,5 W               |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 38,5 W               |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH          | 12 W                 |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH          | 12 W                 |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | 20 W                 |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | 20 W                 |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | 32 W                 |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | 32 W                 |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH      | 19 W                 |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH      | 19 W                 |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | 13 W                 |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | 13 W                 |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH      | 23 W                 |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | 23 W                 |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH      | 30 W                 |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH      | 30 W                 |

Hőmérséklet

| Order Code | Full Product Name                   | Környezeti hőmérséklet-tartomány |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | -20 – +40 °C                     |
|            |                                     |                                  |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | -20 – +40 °C                     |
|            |                                     |                                  |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | 0 – +25 °C                       |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | 0 – +25 °C                       |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | 0 – +25 °C                       |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | 0 – +25 °C                       |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | -20 – +35 °C                     |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | -20 – +35 °C                     |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | 0 – +25 °C                       |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | 0 – +25 °C                       |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | 0 – +25 °C                       |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | 0 – +25 °C                       |

| Order Code | Full Product Name                 | Környezeti hőmérséklet-tartomány |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 0 – +25 °C                       |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 0 – +25 °C                       |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH | 0 – +25 °C                       |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH | 0 – +25 °C                       |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 0 – +25 °C                       |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 0 – +25 °C                       |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH | 0 – +25 °C                       |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 0 – +25 °C                       |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 0 – +25 °C                       |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 0 – +25 °C                       |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 0 – +25 °C                       |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 0 – +25 °C                       |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name            | Környezeti hőmérséklet-tartomány |
|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH     | -20 – +40 °C                     |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH | -20 – +40 °C                     |

| Order Code | Full Product Name            | Környezeti hőmérséklet-tartomány |
|------------|------------------------------|----------------------------------|
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH | -20 – +40 °C                     |

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name                   | Szabályozható |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | Nem           |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | Nem           |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | Igen          |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | Igen          |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | Igen          |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | Igen          |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | Igen          |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | Igen          |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Igen          |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | Igen          |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Igen          |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH   | Igen          |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH      | Igen          |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH   | Igen          |

| Order Code | Full Product Name                 | Szabályozható |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | Igen          |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | Igen          |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | Igen          |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | Igen          |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | Igen          |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH          | Nem           |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH          | Nem           |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | Nem           |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | Nem           |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | Nem           |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | Nem           |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH      | Nem           |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH      | Nem           |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | Igen          |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | Igen          |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH      | Igen          |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | Igen          |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH      | Igen          |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH      | Igen          |

Vészhelyzeti működés

| Order Code | Full Product Name                   | Vészhelyzeti fényáram | Vészvilágítás |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | -                     | -             |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | -                     | -             |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | 350 lm                | 3 W           |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | 350 lm                | 3 W           |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | 350 lm                | 3 W           |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | 350 lm                | 3 W           |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | -                     | -             |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | -                     | -             |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | 350 lm                | 3 W           |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | 350 lm                | 3 W           |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | 350 lm                | 3 W           |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | 350 lm                | 3 W           |

| Order Code | Full Product Name                 | Vészhelyzeti fényáram | Vészvilágítás |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 350 lm                | 3 W           |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 350 lm                | 3 W           |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH | 350 lm                | 3 W           |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH | 350 lm                | 3 W           |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 350 lm                | 3 W           |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 350 lm                | 3 W           |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH | 350 lm                | 3 W           |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 350 lm                | 3 W           |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 350 lm                | 3 W           |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 350 lm                | 3 W           |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 350 lm                | 3 W           |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 350 lm                | 3 W           |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name            | Vészhelyzeti |               |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|
|            |                              | fényáram     | Vészvilágítás |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH     | -            | -             |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH     | -            | -             |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH     | -            | -             |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH     | -            | -             |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH     | -            | -             |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH     | -            | -             |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH | -            | -             |

| Order Code | Full Product Name            | Vészhelyzeti |               |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|
|            |                              | fényáram     | Vészvilágítás |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH | -            | -             |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH | -            | -             |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH | -            | -             |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH | -            | -             |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH | -            | -             |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH | -            | -             |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH | -            | -             |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

| Order Code | Full Product Name                   | Kezdeti színérték       |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | (0.3818,0.3797) SDCM <5 |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | (0.3818,0.3797) SDCM <5 |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH   | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH   | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH   | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH   | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH   | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name                 | Kezdeti színérték       |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH          | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |

Alkalmazási feltételek

| Order Code | Full Product Name                   | Maximális szabályozási szint | Véletlenszerű váltásra alkalmas |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|            |                                     |                              |                                 |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 97848800   | WL140V LED12S/830 PSED WH           | 1%                           | Nem                             |
| 97849500   | WL140V LED12S/840 PSED WH           | 1%                           | Nem                             |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH           | 1%                           | Nem                             |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH           | 1%                           | Nem                             |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH            | 1%                           | Nem                             |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH            | 1%                           | Nem                             |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH      | 1%                           | Nem                             |
| 97865500   | WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH      | 1%                           | Nem                             |

| Order Code | Full Product Name                 | Maximális szabályozási szint | Véletlenszerű váltásra alkalmas |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|            |                                   |                              |                                 |
| 97866200   | WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97867900   | WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 1%                           | Nem                             |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 1%                           | Nem                             |
| 97870900   | WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97871600   | WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 1%                           | Nem                             |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                 | Maximális szabályozási szint | Véletlenszerű váltásra alkalmas |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 1%                           | Nem                             |
| 97874700   | WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 10%                          | Igen                            |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 1%                           | Nem                             |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 1%                           | Nem                             |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 1%                           | Nem                             |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 1%                           | Nem                             |
| 52871099   | WL140V LED12S/830 PSU WH          | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52872799   | WL140V LED12S/840 PSU WH          | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | Nem alkalmazható             | Nem                             |

| Order Code | Full Product Name            | Maximális szabályozási szint | Véletlenszerű váltásra alkalmas |
|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH     | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH     | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH     | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52877299   | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 52878999   | WL140V LED20S/840 PSU MDU WH | Nem alkalmazható             | Nem                             |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |
| 53084399   | WL140V LED20S/830 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |
| 53086799   | WL140V LED34S/830 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |
| 53087499   | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH | 10%                          | Nem                             |

