



CoreLine do montażu naściennego — oczywisty wybór LED

CoreLine Wall-mounted

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe moduły LED CoreLine do montażu naściennego mogą zastępować tradycyjne oprawy naścienne z kompaktowymi świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Korzyści

- Do 55% zaoszczędzonej energii w porównaniu do opraw z lampami PL-C
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych opraw ściennych
- Kompletna rodzina uwzględniająca wymagania wszelkich zastosowań (strumień świetlny, IP65, IK10, certyfikowane oświetlenie awaryjne, wbudowane układy sterowania)

Cechy

- Dyskretne wzornictwo
- Trzy opcje strumienia świetlnego zastępujące tradycyjne oprawy montowane na ścianach – 1 x 18 W / 2 x 18 W / 2 x 26 W PL-C
- W standardzie odporność na działanie wody i czynników mechanicznych
- W standardzie przyciemnianie fazowe
- Matowany klosz zapewniający równomierny rozsył światła i komfort wizualny
- Opcjonalnie oświetlenie awaryjne
- Opcjonalne włączanie/wyłączanie po wykryciu ruchu oraz zaprogramowane przyciemnianie korytarza na poziomach 100–10–0%

CoreLine Wall-mounted

Zastosowanie


- Korytarze
- Klatki schodowe
- Publiczne wejścia do budynków
- Łazienki
- Wyjścia awaryjne
- Parkingi wielopoziomowe
- Zewnętrzne oświetlenie bezpieczeństwa

Wersje



CoreLine wall-mounted WL140V All-in

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Więcej o produkcie



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Typ optyki	Symetryczna
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10
Kod stopnia ochrony	IP65

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Informacje ogólne (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Oznaczenie ENEC	Sterownik wbudowany	Wymienne źródło światła
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	Znak ENEC	-	Tak
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	Znak ENEC	-	Tak
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Lithium	-	-	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Lithium	-	-	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	Nie

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego		Oznaczenie		Wymienne źródło światła
				ENEC	Sterownik wbudowany	
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Lithium	-	-	-	Nie
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Lithium	-	-	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Nie
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Lithium	-	-	-	Nie
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	Znak ENEC	-	Tak
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-	Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła	Tak
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-	Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła	Tak
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego		Oznaczenie ENEC	Sterownik wbudowany	Wymienne źródło światła
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-		Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-		Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-		Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-		Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-		Znak ENEC	Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego	Tak

Informacje ogólne (2/2)

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów	Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V	53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V	53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

Dane techniczne oświetlenia

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny
			(Nom)	(Nom)	
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature	2700 K	100 lm/W	2 000 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3 400 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2 200 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	75 lm/W	1 250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	73 lm/W	2 100 lm
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	77 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny
			(Nom)	(Nom)	
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	-	3000 K	76 lm/W	2 900 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	4000 K	80 lm/W	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1 275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1 350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3 550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1 850 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny
			(Nom)	(Nom)	
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1 950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1 250 lm
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	2 100 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	28,5 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Od -20°C do +40°C
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Od 0°C do +25°C
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Od 0°C do +25°C
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Od 0°C do +25°C
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Od -20°C do +35°C
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Skorelowana Temperatura Barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny
			(Nom)	(Nom)	
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2 200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2 950 lm
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Od 0°C do +25°C
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Od 0°C do +25°C
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Od -20°C do +40°C
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Od -20°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Od -20°C do +40°C
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Od -20°C do +40°C
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Od -20°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nie
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Tak
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Tak
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Tak
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Tak
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Tak
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Tak
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	Tak
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	Tak
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Tak
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Tak
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	Tak
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	Tak
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Tak
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Tak
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	Tak
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Tak
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Tak
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Tak
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Tak
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nie
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nie
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nie
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nie
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Tak
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Tak
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Tak
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Tak
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Tak
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Tak

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	350 lm	3 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	350 lm	3 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	350 lm	3 W
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	350 lm	3 W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny	
		oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	350 lm	3 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny	
		oświetlenia awaryjnego	Zasilanie awaryjne
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1%	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1%	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1%	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1%	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1%	Nie
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	10%	Tak
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1%	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1%	Nie
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nie dotyczy	Nie

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nie dotyczy	Nie
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Nie dotyczy	Nie
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Nie dotyczy	Nie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	10%	Nie
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	10%	Nie
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	10%	Nie
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	10%	Nie

