



Philips CoreLine waterproof – pro každý projekt, kde na světle skutečně záleží, jednoduchá instalace a údržba

CoreLine Waterproof

Svítlidla CoreLine waterproof naplňují slib řady CoreLine, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Díky svému útlému a stylovému designu si zachovávají architekturu, pro kterou je tato řada oblíbená a oceňovaná. Efektivní provedení urychluje a usnadňuje montáž. CoreLine waterproof zajišťují lepší rozptyl širokoúhlého paprsku světla pro přímé a účinné osvětlení. Představují přímou náhradu tradičních svítidel do vlhka se zářivkami od 18 W do 58 W, a přináší tak výraznou úsporu energie. Řada CoreLine waterproof zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace.

Výhody

- Šetří náklady na energii a údržbu
- Díky chytré architektuře typu WT120C G2 podporuje rychlou a flexibilní instalaci
- Ideální pro návrhy celkového osvětlení díky odolnému provedení (IK08) a vysokému stupni krytí proti prachu a vodě (IP65)

Vlastnosti

- Měrný výkon a dlouhá životnost: až 140 lm/W a 50 tisíc hodin při L80
- Spousta dostupných možností: L600/1200/1500, až do 8 000 lm, 4000 K
- Rovnoměrné vyzařování se širokým paprskem nebo opálovým krytem
- Volitelné řízení a verze: DALI, integrovaná bezdrátová konektivita (Interact Ready), pohybová čidla (MDU), nouzové osvětlení (EL), externí konektor do vlhka pro jednodušší instalaci (WEC), 1 a 3 fázovéprodrátování (TW1/TW3)
- Delší posuvy, rychlejší otevírání, beznástrojové elektrické připojení pro jednoduchou a přizpůsobitelnou montáž




Aplikace

- Parkovací garáže
- Sklady
- Celkové osvětlení
- Výroba

Varování a bezpečnost

- UV záření poškozuje v průběhu času materiál, takže svítidlo již nebude vodotěsné a nebude poskytovat stupeň krytí IP66.
- Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP

CoreLine Waterproof

Detaily o výrobku



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2), Emergency lighting, TrustSight

Obecné informace	
Značka CE	Značka CE
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Typ baterie nouzového osvětlení	Kód řady svítidel	Vestavěné ovládání	Kód produktové řady
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.)	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ baterie nouzového osvětlení	Kód řady svítidel	Vestavěné ovládání	Kód produktové řady
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Typ baterie nouzového osvětlení	Kód řady svítidel	Vestavěné ovládání	Kód produktové řady
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Pohybový a světelný senzor (zap./ vyp.)	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ baterie	Kód řady	Vestavěné	Kód
		nouzového osvětlení			produktové řady
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky
		náhradní teplota chromatičnosti	(jmen.) (nom.)		
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá	Měrný výkon	Světelný tok	Typ optiky
		náhradní teplota chromatičnosti	(jmen.) (nom.)		
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	4000 K	114 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek

CoreLine Waterproof

	Full Product	Jmenovitá náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	
Order Code	Name	chromatičnosti			Typ optiky
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	131 lm/W	2 700 lm	Vyzařovací úhel 110°
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Vyzařovací úhel 110°
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2 700 lm	Široký paprsek
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4 000 lm	Široký paprsek
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3 700 lm	Široký paprsek
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1 800 lm	Velmi široký paprsek
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2 500 lm	Velmi široký paprsek
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3 100 lm	Velmi široký paprsek
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3 700 lm	Velmi široký paprsek
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5 700 lm	Velmi široký paprsek
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7 500 lm	Velmi široký paprsek
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1 900 lm	Široký paprsek
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1 900 lm	Široký paprsek
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1 900 lm	Široký paprsek
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek

	Full Product	Jmenovitá náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	
Order Code	Name	chromatičnosti			Typ optiky
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	120 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek

CoreLine Waterproof

		Jmenovitá	Měrný			
Full Product		náhradní teplota	výkon	Světelný		
Order Code	Name	chromatičnosti	(jmen.)	tok	Typ optiky	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6 500 lm	Široký paprsek	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 500 lm	Široký paprsek	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6 500 lm	Široký paprsek	
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 až 240 V	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	30,5 W

		Jmenovitá	Měrný			
Full Product		náhradní teplota	výkon	Světelný		
Order Code	Name	chromatičnosti	(jmen.)	tok	Typ optiky	
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	138 lm/W	3 400 lm	Vyzařovací úhel 110°	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	139 lm/W	6 000 lm	Vyzařovací úhel 110°	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Vyzařovací úhel 110°	
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3 400 lm	Široký paprsek	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6 000 lm	Široký paprsek	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5 500 lm	Široký paprsek	

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 až 240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 až 240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 až 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220 až 240 V	35 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 až 240 V	30 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	20,5 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	28,5 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 až 240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 až 240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 až 240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	42,9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	57,1 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 až 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 až 240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 až 240 V	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 až 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	30 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 až 240 V	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	45 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	−20 až +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	−20 až +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	−20 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 až 240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 až 240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 až 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 až 240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 až 240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 až 240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 až 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 až 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 až 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220–240 V	61 W
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	67 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	60 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 až 240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 až 240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 až 240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 až 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 až 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 až 240 V	43 W

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 až +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	−20 až +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 až +25 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	–20 až +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 až +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	–20 až +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	–20 až +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	–20 až +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 až +25 °C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 až +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 až +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	–20 až +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 až +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	–20 až +35 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +40 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +40 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	–20 až +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	–20 až +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	–20 až +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	–20 až +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	–20 až +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	–20 až +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	–20 až +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	–20 až +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	–20 až +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	–20 až +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 až +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 až +25 °C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 až +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 až +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 až +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	–20 až +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	–20 až +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 až +25 °C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 až +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 až +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 až +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	–20 až +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 až +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	–20 až +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	–20 až +35 °C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 až +25 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	–20 až +35 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	–20 až +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	–20 až +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	–20 až +40 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ne
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Ne
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ne
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Ne
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ano
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ano
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ne
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Ne
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Ne
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Ne
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Ne
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ano
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Ne
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Ne
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ano
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ano
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ano
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Ne
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Ne
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Ne
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Ne
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Ne
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Ne
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Ne
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Ne
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Ne
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Ne
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Ne
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Ne
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Ne
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ano
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Ne
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ne

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Ne
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ne
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ano
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Ne
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ne
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ano
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ne
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Ne
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Ne
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Ne
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Ne
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ano
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Ne
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Ne
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ano
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ne
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ano
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Ne
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ano
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ano
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ano
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ano
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Ano
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Ano
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Ne
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Ne
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Ne
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Ne
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Ne
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Ne
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Ne
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Ne
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Ne

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové napájení
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nevztahuje se	Ano
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nevztahuje se	Ano
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nevztahuje se
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nevztahuje se
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nevztahuje se	Ano
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nevztahuje se	Ano
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nevztahuje se
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nevztahuje se	Ano
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nevztahuje se
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nevztahuje se
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nevztahuje se
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nevztahuje se
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nevztahuje se	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nevztahuje se	Nevztahuje se
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nevztahuje se	Ano
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nevztahuje se
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nevztahuje se	Nevztahuje se
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nevztahuje se	Ano
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nevztahuje se	Ano
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nevztahuje se
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nevztahuje se	Ano
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nevztahuje se
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nevztahuje se	Ano
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nevztahuje se	Ano
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nevztahuje se
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nevztahuje se	Ano
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nevztahuje se
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nevztahuje se	Ano

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nevztahuje se
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nevztahuje se	Nevztahuje se
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nevztahuje se
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nevztahuje se
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nevztahuje se
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nevztahuje se
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nevztahuje se
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nevztahuje se
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nevztahuje se	Nevztahuje se

