



CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Etanche

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

CoreLine Etanche

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L80 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (rail pour insertion des clips allongé, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers

Mises en garde et sécurité



- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions

PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085




Schéma dimensionnel



CoreLine Etanche


Schéma dimensionnel



Détails sur le produit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP


Détails sur le produit



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Informations générales	
Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection	IP65
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage de secours	Inflammabilité	Code famille lampe	Commande intégrée
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED40S	-
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-

Order Code	Full Product Name	Type de batterie	Inflammabilité	Code	Commande
		d'éclairage de secours		famille lampe	
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED27S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED19S	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED34S	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-

Order Code	Full Product Name	Type de batterie d'éclairage		Code famille lampe	Commande intégrée
		de secours	Inflammabilité		
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED60S	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	LED80S	-
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	-	-

Informations générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits	Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C	97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C	84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C	36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C	36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C	34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in	Température	Efficacité	Flux
		Type	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2 700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2 700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	4000 K	138 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	All-in	Température	Efficacité	Flux
		Type	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	4000 K	136 lm/W	4 000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4 000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4 000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	131 lm/W	2 700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	4000 K	132 lm/W	2 700 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	4000 K	140 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4 000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3 700 lm
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	4000 K	121 lm/W	1 800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	122 lm/W	2 500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	128 lm/W	3 100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	4000 K	130 lm/W	3 700 lm
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	133 lm/W	5 700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7 500 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1 900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1 900 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	4000 K	127 lm/W	1 900 lm
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3 400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	4000 K	136 lm/W	6 000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8 000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8 000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6 500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6 500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8 000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	138 lm/W	3 400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	139 lm/W	6 000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	3 400 lm

		All-in	Température	Efficacité	
Order Code	Full Product Name	Type	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	6 000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	140 lm/W	8 000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3 400 lm

		All-in	Température	Efficacité	
Order Code	Full Product Name	Type	de couleur corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)	Flux lumineux
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6 000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5 500 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif	1,6
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Faisceau extensif	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Faisceau extensif	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Faisceau extensif	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Faisceau extensif	1,6
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Faisceau extensif	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Faisceau extensif	1,6
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Faisceau extensif	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Faisceau extensif	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Faisceau extensif	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Faisceau extensif	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Faisceau extensif	1,6
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Angle d'ouverture de faisceau 110°	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Angle d'ouverture de faisceau 110°	1,6
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Faisceau extensif	1,6

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Faisceau extensif	1,6
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Faisceau extensif	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Faisceau extensif	1,6
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Faisceau ultra- extensif	1,6
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Faisceau ultra- extensif	1,6
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Faisceau ultra- extensif	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Faisceau ultra- extensif	1,6
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Faisceau ultra- extensif	1,6
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Faisceau ultra- extensif	1,6
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Faisceau extensif	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Faisceau extensif	1,6
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Faisceau extensif	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symétrique	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif	1,6
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Faisceau extensif	1,6

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif	1,6
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Faisceau extensif	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Faisceau extensif	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Faisceau extensif	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Faisceau extensif	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Faisceau extensif	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Faisceau extensif	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Faisceau extensif	1,6

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 à 240 V	22 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 à 240 V	30,5 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 à 240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 à 240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 à 240 V	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Faisceau extensif	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Angle d'ouverture de faisceau 110°	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Angle d'ouverture de faisceau 110°	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Angle d'ouverture de faisceau 110°	1,6
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Faisceau extensif	1,6

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 à 240 V	33 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 à 240 V	30 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 à 240 V	30 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	20,5 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 à 240 V	28,5 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 à 240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 à 240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 à 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 à 240 V	28,5 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 à 240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 à 240 V	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 à 240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	42,9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 à 240 V	57,1 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 à 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 à 240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 à 240 V	15 W
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	43 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 à 240 V	26 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 à 240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 à 240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 à 240 V	44 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Consommation	
		Tension d'entrée	électrique
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 à 240 V	45 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 à 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 à 240 V	62 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 à 240 V	45 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 à 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 à 240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 à 240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 à 240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 à 240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 à 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 à 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 à 240 V	43 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures
		ambiantes
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 à +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 à +35 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 à +35 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +40 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +40 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 à +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 à +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 à +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 à +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 à +40 °C
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 à +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 à +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 à +35 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 à +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 à +35 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +40 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +40 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +40 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 à +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 à +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 à +40 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Oui
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Oui
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Non
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Oui
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Non
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Non
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Oui
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Oui
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Oui
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Non
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Non

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Alimentation de secours
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Conditions d'application

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non applicable	Oui
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicable	Oui
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicable	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Non applicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non applicable	Oui
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non applicable	Oui
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non applicable	Non applicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non applicable	Non applicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Non applicable
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non applicable	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Non applicable
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Non applicable
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non applicable	Non applicable
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non applicable	Non applicable
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non applicable	Non applicable
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Non applicable	Non applicable
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Non applicable	Non applicable
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non applicable	Non applicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non applicable	Non applicable
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non applicable	Non applicable
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non applicable	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non applicable	Non applicable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non applicable	Non applicable
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non applicable	Oui
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Non applicable
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Non applicable	Non applicable
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Oui
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicable	Oui
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Non applicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non applicable	Oui
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non applicable	Non applicable
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non applicable	Non applicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal	Convient pour la commutation aléatoire
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non applicable	Oui
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Non applicable
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Non applicable
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Non applicable
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Non applicable
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non applicable	Non applicable
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non applicable	Non applicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Non applicable	Non applicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non applicable	Non applicable
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Non applicable	Non applicable
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Non applicable	Non applicable
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Non applicable	Non applicable

