



CoreLine Waterproof – az egyértelmű LED- es választás

CoreLine Waterproof

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Waterproof LED-es termékekkel kiválthatók a hagyományos fénycsöves por- és páramentes lámpatestek. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – egyszerű megoldás a LEDesítésre.

Előnyök

- Akár 50%-os energiamegtakarítás a TL-D fénycsöves megoldásokhoz képest
- Megbízható LED technológia – karbantartásmentes
- A hagyományos por- és páramentes lámpatestek közvetlen kiváltására

Szolgáltatások

- Megbízható, integrált LED-es technológia, amely nem igényel karbantartást és hosszú élettartamot biztosít
- Használatával kiválthatók a hagyományos 18-36-58W TL-D fénycsöves lámpatestek
- Széles sugárzási szögű fényeloszlás
- Kellemes fényt biztosít
- A csomagolás tartalmazza a mennyezeti rögzítőbilincset és a függesztőhorgokat; a lámpatest vandálbiztossá tehető a rögzítőbilincsek további csavaros rögzítésével

Alkalmazás




- Mélygarázsok
- Raktárak
- Általános világítás

CoreLine Waterproof

Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Méretezett rajza



Termék részletei



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Waterproof


Termék részletei



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight

Általános információ	
CE jelölés	CE-jelölés
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Gyűlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

		Vészvilágítási			
Order Code	Full Product Name	akkumulátor típusa	Lámpacsalád kódja	Beépített vezérlés	Termékcsalád kódja
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítási			
		akkumulátor típusa	Lámpacsalád kódja	Beépített vezérlés	Termékcsalád kódja
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítási				Termékcsalád kódja
		akkumulátor típusa	Lámpacsalád kódja	Beépített vezérlés		
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-		WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-		WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-		WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)		WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-		WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-		WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Mozgás- és fényérzékelő (be/ki)		WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-		WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-		WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-		WT130C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-		WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-		WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-		WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-		WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-		WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-		-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-		-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-		-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-		-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-		-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-		-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-		-

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítási			
		akkumulátor típusa	Lámpacsalád kódja	Beépített vezérlés	Termékcsalád kódja
50216199	WT120C G2 LED34S/840	-	-	-	-
	PSU L1500 BN				

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)		
			(névleges)	Fényáram	Optikai típus
91685800	WT120C G2 LED27S/8 40 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
96248700	WT120C G2 LED27S/8 40 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
96249400	WT120C G2 LED27S/8 40 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
85418000	WT120C G2 LED27S/8 40 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
88307500	WT120C G2 LED27S/8 40 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
88311200	WT120C G2 LED27S/8 40 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	Széles sugárzási szög
91687200	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
96256200	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
96257900	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
16316700	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
16317400	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
88309900	WT120C G2 LED40S/8 40 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
85419700	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
96263000	WT120C G2 LED40S/8 40 PSU MDU ELB3 L1200	4000 K	114 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög

Order	Full	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás		
	Product		(névleges)	Fényáram	Optikai típus
Code	Name	(névl.)	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
88312900	WT120C	4000 K	113 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	40 PSD				
	ELB3				
	L1200				
97576000	WT120C	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	40 WIA				
	L1200				
97577700	WT120C	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	40 WIA				
	ELB3				
	L1200				
97580700	WT120C	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	40 WIA				
	TW3				
	L1200				
91685800	WT120C	4000 K	131 lm/W	2 700 lm	Sugárzási
	G2				szög 110°
	LED27S/8				
	40 PSU				
	TW3				
	L1200				
91687200	WT120C	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Sugárzási
	G2				szög 110°
	LED40S/8				
	40 PSU				
	TW3				
	L1200				
84046600	WT120C	4000 K	132 lm/W	2 700 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED27S/8				szög
	40 PSU				
	L1200				
84048000	WT120C	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	40 PSU				
	L1200				
36933499	WT120C	6500 K	140 lm/W	4 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED40S/8				szög
	65 PSU				
	L1200				

Order	Full	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás		
	Product		(névleges)	Fényáram	Optikai típus
Code	Name	(névl.)	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
36936599	WT120C	3000 K	130 lm/W	3 700 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED37S/8				szög
	30 PSU				
	L1200				
34976399	WT120C	4000 K	121 lm/W	1 800 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED18S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO L600				
34977099	WT120C	4000 K	122 lm/W	2 500 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED25S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO				
	L1200				
34978799	WT120C	4000 K	128 lm/W	3 100 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED31S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO				
	L1500				
34979499	WT120C	4000 K	130 lm/W	3 700 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED37S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO				
	L1200				
34980099	WT120C	4000 K	133 lm/W	5 700 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED57S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO				
	L1500				
34981799	WT120C	4000 K	131 lm/W	7 500 lm	Nagyon
	G2				széles
	LED75S/8				sugárzási
	40 PSU				szög
	PCO				
	L1500				
96244900	WT120C	4000 K	116 lm/W	1 900 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED19S/8				szög
	40 PSU				
	MDU				
	L600				
88306800	WT120C	4000 K	115 lm/W	1 900 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED19S/8				szög

CoreLine Waterproof

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
	40 PSD				
	L600				
84045900	WT120C	4000 K	127 lm/W	1 900 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED19S/8				szög
	40 PSU				
	L600				
91686500	WT120C	4000 K	133 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	TW3				
	L1500				
96267800	WT120C	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	MDU				
	L1500				
96268500	WT120C	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	MDU TW3				
	L1500				
88308200	WT120C	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSD				
	L1500				
85420300	WT120C	4000 K	113 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	ELB3				
	L1500				
96271500	WT120C	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	MDU ELB3				
	L1500				
88313600	WT120C	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSD				
	ELB3				
	L1500				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
91688900	WT120C	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	TW3				
	L1500				
96275300	WT120C	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	MDU				
	L1500				
96276000	WT120C	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	MDU TW3				
	L1500				
16318100	WT120C	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	WEC				
	L1500				
16319800	WT120C	4000 K	136 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	TW1 WEC				
	L1500				
88310500	WT120C	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSD				
	L1500				
85421000	WT120C	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	ELB3				
	L1500				
96282100	WT120C	4000 K	120 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	MDU ELB3				
	L1500				
88314300	WT120C	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög

CoreLine Waterproof

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
	Product		színhőmérséklet	(névleges)	
Code	Name	(névl.)	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
	40 PSD				
	ELB3				
	L1500				
40930200	WT120C	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 PSU				
	TW3				
96286900	L1500				
	WT120C	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 PSU				
40929600	MDU				
	L1500				
	WT120C	4000 K	129 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
40931900	40 PSD				
	L1500				
	WT120C	4000 K	126 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
97578400	40 PSU				
	L1500				
	ELB3				
	WT120C	4000 K	144 lm/W	6 500 lm	Széles
	G2				sugárzási
97579100	LED65S/8				szög
	40 WIA				
	L1500				
	WT120C	4000 K	135 lm/W	6 500 lm	Széles
	G2				sugárzási
97581400	LED65S/8				szög
	40 WIA				
	TW3				
	L1500				
	WT120C	4000 K	141 lm/W	6 500 lm	Széles
96534800	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 WIA				
	L1500				

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
	Product		színhőmérséklet	(névleges)	
Code	Name	(névl.)	(névleges)	Fényáram	Optikai típus
96535500	WT120C	4000 K	119 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 WIA				
	ELB3				
96536200	L1500				
	WT120C	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 WIA				
91686500	TW3				
	L1500				
	WT120C	4000 K	138 lm/W	3 400 lm	Sugárzási
	G2				szög 110°
	LED34S/8				
91688900	40 PSU				
	TW3				
	L1500				
	WT120C	4000 K	139 lm/W	6 000 lm	Sugárzási
	G2				szög 110°
40930200	LED60S/8				
	40 PSU				
	TW3				
	L1500				
	WT120C	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Sugárzási
84047300	G2				szög 110°
	LED80S/8				
	40 PSU				
	TW3				
	L1500				
84049700	WT120C	4000 K	140 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	40 PSU				
	L1500				
40928900	WT120C	4000 K	140 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	40 PSU				
	L1500				
36934199	WT120C	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED80S/8				szög
	40 PSU				
	L1500				
	WT120C	6500 K	139 lm/W	3 400 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED34S/8				szög
	65 PSU				
	L1500				

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)		
			(névleges)	Fényáram	Optikai típus
36935899	WT120C	6500 K	140 lm/W	6 000 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED60S/8				szög
	65 PSU				
	L1500				
36937299	WT120C	3000 K	128 lm/W	5 500 lm	Széles
	G2				sugárzási
	LED55S/8				szög
	30 PSU				
	L1500				

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)		
			(névleges)	Fényáram	Optikai típus
50216199	WT120C	4000 K	142 lm/W	3 400 lm	Szimmetrikus
	G2				
	LED34S/8				
	40 PSU				
	L1500 BN				

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		
		feszültség	Teljesítményfelvétel	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	21,5 W	
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	22 W	
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	22 W	
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	26 W	
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220–240 V	22 W	
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	27 W	
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	30 W	
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220–240 V	30,5 W	
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220–240 V	30 W	
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220–240 V	29 W	
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220–240 V	29,5 W	
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220–240 V	30,5 W	
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220–240 V	33 W	
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220–240 V	35 W	
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220–240 V	35,5 W	
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220–240 V	30 W	
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220–240 V	33 W	

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		
		feszültség	Teljesítményfelvétel	
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220–240 V	30 W	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	20,5 W	
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220–240 V	28,5 W	
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220–240 V	20,5 W	
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220–240 V	28,6 W	
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220–240 V	28,5 W	
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220–240 V	28,5 W	
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220–240 V	15 W	
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	20,5 W	
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	24,3 W	
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220–240 V	28,6 W	
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	42,9 W	
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220–240 V	57,1 W	
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220–240 V	16,4 W	
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220–240 V	16,5 W	
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220–240 V	15 W	
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	25,5 W	

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220–240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	30 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220–240 V	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220–240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220–240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220–240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220–240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220–240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220–240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220–240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220–240 V	62 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	–20 – +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	–20 – +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 – +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 – +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	–20 – +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 – +25 °C

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220–240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220–240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220–240 V	61 W
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220–240 V	67 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220–240 V	60 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	24,5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220–240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220–240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220–240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220–240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220–240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220–240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220–240 V	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220–240 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 – +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	–20 – +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 – +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	–20 – +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	–20 – +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	–20 – +35 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 – +25 °C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 – +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 – +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 – +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 – +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 – +35 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +40 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 – +40 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 – +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 – +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 – +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 – +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 – +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 – +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 – +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 – +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 – +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 – +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 – +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 – +25 °C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 – +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 – +25 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 – +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 – +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 – +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 – +25 °C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 – +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 – +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 – +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 – +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 – +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 – +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 – +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 – +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 – +35 °C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 – +25 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-20 – +35 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 – +40 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 – +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 – +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 – +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 – +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 – +40 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nem
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nem
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nem
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Igen
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Igen
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nem
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nem
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nem
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nem
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Igen
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nem
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nem
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Igen
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Igen
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Igen
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Igen
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nem
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nem
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nem
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nem
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nem
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nem
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nem
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nem
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nem
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nem
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nem
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Igen
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nem
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nem
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Igen
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nem
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nem
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Igen
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nem
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nem
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nem
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nem
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Igen
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nem
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nem
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Igen
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nem
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Igen
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nem
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Igen
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Igen
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Igen
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Igen
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Igen
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Igen
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nem
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nem
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nem
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nem
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nem
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nem
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nem

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti	
		fényáram	Vészvilágítás
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítás
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítás
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nem alkalmazható	Igen
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Igen
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nem alkalmazható
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3	

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nem alkalmazható	Igen
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Igen
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nem alkalmazható

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nem alkalmazható	Igen
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nem alkalmazható
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nem alkalmazható
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nem alkalmazható
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nem alkalmazható
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nem alkalmazható	Igen
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nem alkalmazható
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nem alkalmazható	Igen
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Igen
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nem alkalmazható	Igen
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nem alkalmazható
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nem alkalmazható	Igen
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Igen
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nem alkalmazható
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nem alkalmazható	Igen
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nem alkalmazható
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nem alkalmazható	Igen
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nem alkalmazható
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nem alkalmazható
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nem alkalmazható
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nem alkalmazható
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nem alkalmazható
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nem alkalmazható
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nem alkalmazható
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint	Véletlenszerű váltásra alkalmas
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Igen

