



Produkt

CDM

Kompakt gasudladningslyskilde med yderkoble af kvarts

Fordele

- Høj lysintensitet p.g.a. den lille lysbue
- Funklende, hvidt lys (4200K)
- Stabilfarve i hele levetiden.
- Fremragende farvegengivelse CRI >90 (4200K)
- Den effektiv lyskilde giver lave driftsomkostninger.
- Lang levetid i forhold til halogenlyskilder
- Lille varmeudvikling øger komforten
- UV-blokering

Funktioner

- Lang levetid
- Høj effektivitet
- Højt farvegengivelsesindeks ($R_a > 90$)

Anvendelsesområder

- Annoncering/tekstprojektion
- Fiberoptik
- Dekorativ, arkitektonisk udendørs
- Butikker og butiksvinduer

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

CDM

Versions



Målskitse



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

