



Präsentieren Sie sich im besten Licht

CDM-SA/R

Die beste Werbeprojektion verliert an Wirkung, wenn die Farbwiedergabe nicht stimmt. Verlassen Sie sich deshalb auf Philips MASTERColour-Technologie. Mit einer besonders hohen Lichtausbeute, ausgezeichneter Farbwiedergabe und kurzem Lichtbogen erfüllt sie alle Anforderungen von Spezialanwendungen.

Vorteile

- Rentabel über die gesamte Lebensdauer

Merkmale

- Ausgezeichnete Farbwiedergabe
- Lange Lebensdauer
- Hohe Effizienz

Anwendung

- Für die Projektion von Werbung und Texten
- Faseroptik

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

CDM-SA/R

Versions



Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | X | C (max) |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| CDM-SA/R 150W/942 UNP/1 | 95,3 mm | 280 mm | 106 mm |

