



Architectural MSA – лампы для ночного освещения с двумя цоколями

Broadway Architectural MSA

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение двухцокольных ламп Architectural MSA создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Преимущества

- Оптимальная цветопередача
- Долгий срок службы

Характеристики

- Короткая дуга
- Оптимальная эффективность
- Универсальное рабочее положение

Применение

- Динамичное архитектурное освещение

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.