



Description du produit

MSD

MSD – la bonne lampe pour une scène en lumière Ces lampes compactes à embout simple permettent de capter la lumière de manière optimale et de contrôler le faisceau de manière précise, tout en fournissant des températures selon la couleur véritablement proche de la lumière naturelle. Tout cela permet de créer une merveilleuse luminosité sur scène et un divertissement vivace. Comme elles ont une longue durée de vie, elles permettent de minimiser le coût au moment de l'achat par un nombre inférieur de remplacements des lampes et des coûts réduits liés à la durée d'entretien.

Avantages

- Captation optimale de la lumière
- Faibles coûts au moment de l'achat
- Luminosité sur scène

Fonctions

- Concept de lampe à embout simple
- Longue durée.
- Températures selon la couleur = lumière naturelle

Application

- Éclairage de présentation
- Éclairage de discothèques
- Fibre optique



Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Versions



Schéma dimensionnel



Product
MSD 250 1CT/4
MSD 250/2 30H 1CT/4

Product
MSD 150/2. 1CT/4

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No
Renseignements généraux	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	3000 h
Position de fonctionnement	Universal
Description du système	na

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
261420	MSD 250 1CT/4	3 A	250 W
287037	MSD 250/2 30H 1CT/4	3 A	250 W

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
261396	MSD 150/2 1CT/4	1,85 A	150 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot	Application principale
261420	MSD 250 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco
287037	MSD 250/2 30H 1CT/4	GY9.5	Studio/Disco

Order Code	Full Product Name	Culot	Application principale
261396	MSD 150/2 1CT/4	G12	Entertainment

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs		Flux lumineux (min.)	Flux lumineux (nom.)
				(nom.)			
261420	MSD 250 1CT/4	–	6700 K	75		15000 lm	18000 lm
287037	MSD 250/2 30H 1CT/4	850	8100 K	70		16000 lm	18000 lm
261396	MSD 150/2 1CT/4	2	8500 K	62		9450 lm	10500 lm

