



MSR Gold™ SA à double culot – pour des performances accrues

MSR GOLD

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Avantages

- Permet une utilisation à des températures plus élevées dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie accrue, moins de défaillances précoces et des performances constantes sur le long terme
- Lumière pure et blanche
- point de couleur proche de la ligne de corps noir. Impression de couleur constante sur la gamme MSR
- Réduit les défaillances précoces de la lampe ou du support de lampe

Fonctions

- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Culots de lampe plaqués or

Application

- Loisirs


Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Informations générales	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	SFC10-4

Order Code	Full Product Name	Culot
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	SFC-11

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
		(IRC)	Code couleur	
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	73	-	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
		(IRC)	Code couleur	
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	70	2	41 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe	
		(nom.)	Consommation électrique
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	11,5 A	700 W
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7 A	575 W

