



Produktbeskrivelse

MSR Gold™ SA Double Ended

MSR GoldTM SA Dobbelt-endet – for enda bedre ytelse For å optimalisere ytelse og levetiden til MSR GoldTM SA Dobbelt-endede lyskilder, er koblingene belagt med gull. Dette gir overlegen varmebeskyttelse og begrenser lyskildeutfall og for tidlig ødeleggelse av lyskildeholderen, samtidig som det gir en ekstra ytelse. Den innovative P3-teknologien, utviklet av Philips, gjør at lyskilden kan brukes ved høyere temperature som igjen sikrer en høyere stabilitet og lengre levealder.

Fordeler

- Tillater høyere brennetemperaturer i alle brennerposisjoner. Lengre levetid og færre lyskildeutfall,
- Fargesammensetningen tett på black body line
- Konsistent og stabil fargegjengivelse på MSR utvalget
- Stabil fargegjengivelse gjennom hele levetiden

Funksjoner

- Philips Pinch Protection
- MSR
- Gullbelagte koblinger

Søknad

- Underholdning

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MSR Gold™ SA Double Ended

Versions



Målskisse



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

