



# Philips DJ/CLUB

## DJ/CLUB MiniFastFit

Graças à base e ao suporte da lâmpada especialmente concebidos, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. O fácil manuseio e o design de equipamentos pequenos e compactos são possíveis devido ao tamanho compacto das lâmpadas, ao passo que a oscilação muito pequena proporciona uma sensação de luminosidade elevada e uma elevada intensidade de feixe.

### Benefícios

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

### Características

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- Color temperature >8000K
- Very short arc

### Aplicação

- Eventos
- Espectáculos
- DJ/Clubes

### Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

## DJ/CLUB MiniFastFit

### Versions



### Desenho dimensional



| Product                             | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L       | C (max) |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MSR Gold 300/2 MiniFastFit<br>1CT/4 | 23 mm   | 5,0 mm | 65,8 mm | 67,8 mm | 66,8 mm | 126 mm  |

