



# Description du produit

## MSR

La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

### Avantages

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Couleur de lumière naturelle parfaite grâce à une température de 6 000 K avec d'excellentes caractéristiques de couleurs requises pour le plateau
- Pas de mouvement de l'arc
- Flux lumineux élevé
- Intensité de faisceau élevée
- Possibilité de rallumage à chaud pour une disponibilité de lumière à tout moment

### Fonctions

- Protection de pincement Philips
- Remplissage MSR
- Géométrie optimale des tubes de décharge
- Efficacité élevée
- Concept de lampe à un seul culot
- Capacité de réamorçage à chaud

### Application

- Tournage intérieur et extérieur
- Théâtres
- Photographie professionnelle
- Simulation solaire


### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7.0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6.0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23.5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Code couleur -

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Culot
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5

### Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux	
			(IRC)	(min.)	(min.)	(lm)
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43'200	48'000	lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux	
			(IRC)	(min.)	(min.)	(lm)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28'080	31'200	lm

### Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6.75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W

