



MSR – klare, livagtige farver, hver gang.

MSR

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer – faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Fordele

- Høj lyseffekt
- Kompakt lysbue (6 – 10 mm)
- God farvegengivelse
- Kan dæmpes med en stabil farvetemperatur

Funktioner

- Opstartstid 2 minutter
- Genstartstid 5 – 10 minutter, afhængigt af køleforholdene


Anvendelsesområder

- Teaterscener
- Diskoteker
- Underholdning

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Lysteknisk

Order Code	Full		Korreleret		Farvekode	Lysstrøm
	Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			
91121300	MSR 1200 1CT/3	5900 K	80	-		103.000 lm
91638600	MSR 700/2 1CT/8	7200 K	80	2		55.000 lm

Order Code	Full		Korreleret		Farvekode	Lysstrøm
	Product Name	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	7200 K	85		2	104.000 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
91121300	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1.200 W
91638600	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Strømforbrug
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	13,8 A	1.200 W

