



# Productomschrijving

## MSR

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

### Voordelen

- Optimale lichtproductie
- Uitstekende kleurkarakteristieken
- Helderheid op het podium

### Kenmerken

- Enkelkneeps lampconcept
- Hoge kleurweergave-index
- Daglicht-kleurtemperaturen

### Toepassing

- Theaterpodia
- Discotheken
- Evenementen
- Shows

### Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions




XPPR XDMSR 0025

Maatschets



| Product          | D (max) | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 1200 1CT/3   | 40 mm   | 10,0 mm | 84 mm   | 86 mm   | 85 mm | 175 mm  | 53 mm |
| MSR 1200/2.1CT/3 | 40 mm   | 10,0 mm | 84 mm   | 86 mm   | 85 mm | 175 mm  | 53 mm |



| Product   | D (max) | O   | L (min) | L (max) | L  | C (max) | F (max) | F  | F (min) |
|-----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR 575/2 | 30 mm   | 7,0 | 64 mm   | 66 mm   | 65 | 125 mm  | 36 mm   | 35 | 34 mm   |
| 10H 1CT/4 |         | mm  |         |         | mm |         |         | mm |         |

| Algemene informatie          |            |
|------------------------------|------------|
| Gebruiksstand                | UNIVERSEEL |
| Dimbaarheid en regelsystemen |            |
| Dimbaar                      | Nee        |

Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name | Lampvoet |
|---------------|-------------------|----------|
| 8727900911213 | MSR 1200 1CT/3    | G22      |
| 8727900911336 | MSR 1200/2.1CT/3  | G22      |

| Order Code    | Full Product Name   | Lampvoet |
|---------------|---------------------|----------|
| 8718291221272 | MSR 575/2 10H 1CT/4 | GX9.5    |

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | Kleurweergave-index (CRI) | Kleurcode | Lichtstroom | Order Code    | Full Product Name   | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | Kleurweergave-index (CRI) | Kleurcode | Lichtstroom |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 8727900911213 | MSR 1200 1CT/3    | 5900 K                               | 80                        | -         | 103.000 lm  | 8718291221272 | MSR 575/2 10H 1CT/4 | 6990 K                               | 73                        | 2         | 47.000 lm   |
| 8727900911336 | MSR 1200/2.1CT/3  | 7200 K                               | 85                        | 2         | 104.000 lm  |               |                     |                                      |                           |           |             |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name | Lampstroom (nom.) | Energieverbruik | Order Code    | Full Product Name   | Lampstroom (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8727900911213 | MSR 1200 1CT/3    | 13,8 A            | 1.200 W         | 8718291221272 | MSR 575/2 10H 1CT/4 | 6,75 A            | 575 W           |
| 8727900911336 | MSR 1200/2.1CT/3  | 13,8 A            | 1.200 W         |               |                     |                   |                 |

