



MSR – неизменно яркие и живые цвета

Broadway MSR (Cold Strike)

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Преимущества

- Высокая светоотдача
- Короткая дуга (6–10 мм)
- Хорошие характеристики цветопередачи
- Регулировка светового потока при стабильной цветовой температуре

Характеристики

- Время пуска 2 минуты
- Время повторного зажигания 5 – 10 минут, в зависимости от условий охлаждения

Применение

- Студии и дискотеки

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Broadway MSR (Cold Strike)

Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

