



MSR Platinum – forbedret scenebelysning

MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum er en yderst kraftig, strålende og letvægtslyskilde, der giver en utrolig belysningsoplevelse. Med denne lyskilde kan man skabe intens belysning og yde den samme gode lyskvalitet som tilsvarende MSR lyskilder. Den korte lysbue giver strålende belysning og det kompakte design gør at den er velegnet til mindre scenearmaturer.

Fordele

- Høj stråleintensitet
- Muliggør skabelsen af mindre og lettere armaturer
- Høj lysintensitet
- Nem og hurtig udskiftning
- Lang levetid

Funktioner

- Meget kort lysbue
- Kompakt system
- Høj farvetemperatur
- Philips FastFit-teknologi
- Philips Platinum-teknologi

Anvendelsesområder

- Arrangementer
- Show/teater
- Turné/scene

MSR Platinum (Touring/Stage)


Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

