



# Produktbeschreibung:

## Halogen FastFit

FastFit ist auch in verschiedenen MSR/MSD Gold™-Versionen und Ceramic ST erhältlich

### Vorteile

- Sekundenschneller Lampenwechsel, austauschbar gegen HID-Lampe
- Hohe Lichtbündelintensität
- Ermöglicht den Einsatz bei höheren Temperaturen in jeder Brennposition. Längere Lebensdauer, weniger Frühausfälle, gleichbleibende Leistung über die Lebensdauer
- Einfache Handhabung, ideal für Systeme mit beweglichem Kopf

### Merkmale

- Philips FastFit
- Kompakter Glühfaden
- P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)
- Kompakte, stoßfeste Konstruktion

### Anwendung


- Entertainment

# Halogen FastFit

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	H	W	L	C (max)	E (max)
Hi-Brite 7016G 1200W 80V FastFit	25 mm	10.5 mm	11.7 mm	82 mm	140 mm	41 mm

