



Halogen FastFit: sustitución de lámparas en pocos segundos

Halogen FastFit

Gracias al diseño especial de la base, las lámparas Halogen FastFit se puede sustituir en pocos segundos. El filamento compacto garantiza una alta intensidad del haz, mientras que el diseño resistente a los golpes facilita el manejo y permite utilizarlas con confianza en los sistemas de cabeza móvil. Además, la tecnología P3 muy innovadora permite el uso a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil y la uniformidad de la potencia lumínica. La tecnología P3 también permite utilizar la lámpara en cualquier posición de funcionamiento y hace posible diseñar luminarias mas compactas. Y como el diseño de FastFit también se aplica a las lámparas Philips MSR/MSD Gold™, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla.

Beneficios

- Sustitución de lámparas en pocos segundos, intercambiables con lámparas HID
- Alta intensidad de haz
- Permite el uso a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros, rendimiento uniforme a lo largo del tiempo
- Fácil manejo, idóneas para sistemas de cabeza móvil

Características


- Philips FastFit
- Filamento compacto
- Tecnología de protección de pinzamiento Philips P3
- Diseño compacto, resistente a los golpes

Halogen FastFit

Aplicaciones

- Ocio

Versions



Plano de dimensiones

Product	D (max)	H	W	L	C (max)	E (max)
Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit	19 mm	10 mm	8.5 mm	65 mm	125 mm	41 mm

