



# Produkt

## Halogen non-reflector

Lavspændingskvartslamper med halogenkapsel

### Fordele

- Den lille størrelse gør det muligt at bruge kompakte, effektive optiske systemer
- Konstant højt lysudbytte i hele lampens levetid

### Funktioner

- Markedets mindste kvartshalogenlamper
- Den kastningsfrie kvartspære og præcist definerede placering af glødetråden giver optimal ydeevne for lysstrålen
- Lampen 5761 med firkantet glødetråd er specielt beregnet til mikroskoper med computerudlæsning

### Anvendelsesområder

- Mikroskoper
- Optisk udstyr
- Dias- og filmfremvisere
- Medicinsk udstyr
- Industrielle anvendelser



# Halogen non-reflector

## Versions



XPPR XHMPSEFF 0003

## Målskitse



| Product                                  | D (max) | L (min)  | L (max)  | L     | P (max) | P       | P (min) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 14623 95W<br>G6.35 17V 1CT/<br>10X10F    | 11,5 mm | 31,5 mm  | 32,25 mm | 32 mm | 1,05 mm | 1 mm    | 0,95 mm | 50 mm   |
| 7023 100W<br>GY6.35 12V<br>1CT/10X10F    | 11,5 mm | 29,75 mm | 30,25 mm | 30 mm | 1,30 mm | 1,25 mm | 1,20 mm | 44 mm   |
| 7027 50W<br>G6.35 12V 1CT/<br>10X10F     | 11,5 mm | 29,75 mm | 30,25 mm | 30 mm | 1,05 mm | 1 mm    | 0,95 mm | 44 mm   |
| 7158 150W<br>G6.35 24V 1CT/<br>10X10F    | 11,5 mm | 31,5 mm  | 32,25 mm | 32 mm | 1,05 mm | 1 mm    | 0,95 mm | 50 mm   |
| 7158XHP 150W<br>G6.35 24V 1CT/<br>10X10F | 11,5 mm | 31,5 mm  | 33,25 mm | 33 mm | 1,05 mm | 1 mm    | 0,95 mm | 50 mm   |
| 7724 EVA 100W<br>GY6.35 12V              | 10,7 mm | 29,65 mm | 30,25 mm | 30 mm | 1,30 mm | 1,25 mm | 1,20 mm | 44 mm   |
| 7748XHP EHJ-<br>S 250W G6.35<br>24V      | 12,5 mm | 32,75 mm | 33,25 mm | 33 mm | 1,05 mm | 1 mm    | 0,95 mm | 55 mm   |

| Product                   | D (max) | L (max)  | C (max) |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| 5761 30W G4 6V            | 9,5 mm  | 19,75 mm | 31 mm   |
| 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F | 9,5 mm  | 19,75 mm | 31 mm   |
| 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F | 9,5 mm  | 19,75 mm | 31 mm   |

# Halogen non-reflector

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mekanik og armaturhus |                |
| Lyskildemateriale     | UV-åben kvarts |

## Generelle oplysninger

| Order Code | Full Product Name                 | Fod   | Driftsposition |
|------------|-----------------------------------|-------|----------------|
| 40982950   | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F     | G6.35 | S90            |
| 40983650   | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F    | G6.35 | S90            |
| 41029050   | 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F | G6.35 | S90            |
| 41020750   | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F | G6.35 | S90            |
| 42667350   | 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F    | G6.35 | S90            |

| Order Code | Full Product Name               | Fod    | Driftsposition |
|------------|---------------------------------|--------|----------------|
| 40981250   | 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | GY6.35 | S90            |
| 40985050   | 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | GY6.35 | S90            |
| 41027650   | 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F       | G4     | S90            |
| 40986750   | 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F       | G4     | UNIVERSAL      |
| 41084950   | 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F       | G4     | UNIVERSAL      |

## Lysteknisk

| Order Code | Full Product Name                 | Korreleret             |                              | Lysstrøm |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
|            |                                   | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) |          |
| 40982950   | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F     | -                      | 100                          | -        |
| 40983650   | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F    | 3450 K                 | 100                          | -        |
| 41029050   | 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F | 3550 K                 | 100                          | -        |
| 41020750   | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F | 3450 K                 | 100                          | -        |
| 42667350   | 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F    | -                      | -                            | -        |

| Order Code | Full Product Name               | Korreleret             |                              | Lysstrøm |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
|            |                                 | farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) |          |
| 40981250   | 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | 3450 K                 | 100                          | -        |
| 40985050   | 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | 3300 K                 | 100                          | -        |
| 41027650   | 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F       | 3200 K                 | 100                          | 200 lm   |
| 40986750   | 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F       | -                      | 100                          | 460 lm   |
| 41084950   | 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F       | 3200 K                 | 100                          | 765 lm   |

## Drift og el

| Order Code | Full Product Name                 | Spænding (nom.) | Strømforbrug |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 40982950   | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F     | 12 V            | 50 W         |
| 40983650   | 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F    | 24 V            | 150 W        |
| 41029050   | 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F | 24 V            | 250 W        |
| 41020750   | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F | 24 V            | 150 W        |

| Order Code | Full Product Name               | Spænding (nom.) | Strømforbrug |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 42667350   | 14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F  | 17 V            | 95 W         |
| 40981250   | 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | 12 V            | 100 W        |
| 40985050   | 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F | 12 V            | 100 W        |
| 41027650   | 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F       | 6 V             | 10 W         |

