



Philips Halógenas aplicación industrial

Halogen non-reflector

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Beneficios

- Su pequeño tamaño permite la utilización de sistemas ópticos eficaces y compactos
- Alta y constante emisión de luz durante toda su vida útil

Características

- Las lámparas halógenas de cuarzo más pequeñas del mercado
- Bulbo de cuarzo sin distorsión y posición del filamento definida con precisión para lograr un rendimiento óptimo del haz de luz
- La lámpara de filamento cuadrado 5761 está diseñada especialmente para microscopios con lectura computerizada

Aplicaciones


- Microscopios
- Equipamientos ópticos
- Visores de diapositivas y de películas
- Equipos médicos
- Aplicaciones industriales

Halogen non-reflector


Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 17V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20	44 mm
GY6.35 12V 1CT/10X10F		mm	mm	mm		mm	mm	
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V 1CT/ 10X10F		mm	mm	mm			mm	
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7158XHP 150W	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V 1CT/ 10X10F			mm	mm			mm	
7724 EVA 100W	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm	mm	
7748XHP EHJ- S 250W G6.35	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
24V		mm	mm	mm			mm	



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W	11,5 mm	30,8	32 mm	31,8	1,65 mm	1,50	1,47 mm	57 mm
G5.3 82V 1CT		mm		mm		mm		
6390 30W	8,5 mm	26,75	27,25	27	1,65 mm	1,50	1,47 mm	44 mm
G5.3 10.8V 1CT/24		mm	mm	mm		mm		



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Mecánicos y de carcasa

Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
----------------------	----------------------

Información general

Halogen non-reflector

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo	Posición de funcionamiento
69021500	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	G5.3	S90
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	G5.3	S90
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo	Posición de funcionamiento
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)
69021500	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	3100 K
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	3300 K
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3550 K
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (Nom)
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3300 K
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)
69021500	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	10.8 V
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	82 V
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	17 V

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	6 V

