



# Lampada:

## Halogen non-reflector

Lampade alogene al quarzo bassa tensione

### Vantaggi

- Adatte per sistemi ottici compatti ed efficienti
- Flusso luminoso elevato e costante per tutta la durata della lampadine

### Caratteristiche

- Dimensioni ridotte
- Alta qualità nel posizionamento del filamento
- La lampada con filamento quadro 5761 è appositamente progettata per microscopi collegati a computer

### Applicazione


- Microscopi
- Apparecchiature ottiche
- Proiettori per diapositive e film
- Apparecchiature mediche
- Varie applicazioni industriali

### Versions



# Halogen non-reflector

## Disegno tecnico



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)
7787XHP 400W	18 mm	35,75 mm	36,25 mm	36 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm
GY6.35 36V 1CT/ 3X8F							

