



Lampe:

Halogen reflector

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor

Fordeler

- Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
- Høy effektivitet gir lavt energiforbruk

Funksjoner

- Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå
- Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte

Søknad

- 8/16 mm film prosjektorer
- Lysbildefremvisere
- Forstørrelsesapparater
- Minilabs(foto) og fargeprintere
- Overhead prosjektorer
- Video belysning
- Sol-simulering
- Måleutstyr
- Fiberoptisk utstyr

Halogen reflector

Versions




XPPR XHOPDI 0001



XPPR XHOPDI 0002

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 100

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Mekanikk og innfatning

Lyspæremateriale Kvarts-UV, åpen

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Driftsposisjon
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Driftsposisjon
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysytelse
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Lysytelse
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-

Halogen reflector

Order Code	Full Product Name	Korrelert	
		fargetemperatur (nom)	Lysytelse
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	840 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert	
		fargetemperatur (nom)	Lysytelse
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	20 V	150 W
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	-	90 W
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	24 V	250 W
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	24 V	200 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	21 V	150 W
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	-	50 W
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	15 V	150 W
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	12 V	100 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	R50
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

