



Produktbeskrivelse

UVA(-1) TL

UVA (PUVA) TL - alternativet til når UVB er upassende I dag er den foretrukne radioterapibehandling for hudsygdomme som psoriasis ved brug af 'B'-båndbredden af UV-spektrummet (290 til 315 nm), eftersom dette ikke kræver et fotosensibiliserende stof. Men nogle patienter reagerer ikke på UVB-behandling, og derfor anvendes en UV-lyskilde med en 'A'-båndbredde af UV-spektrummet, og her tilbyder Philips et valg mellem enten TL eller PLS/PLL-lyskilder. Begge er ideelle, når UVB er uegnet. Disse (PUVA) lyskilder har en bølgelængde på mellem 315 og 380 nm, og de anvendes ikke kun til behandling af psoriasis, men anvendes også almindeligvis ved mere end 20 andre sygdomme.

Fordele

- Optimalt spektrum for PUVA-terapi

Funktioner

- Emissionsspids på 350 nm

Anvendelsesområder


- Psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopisk dermatitis, mycosis fungoides

Versions



UVA(-1) TL

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

