



Produkt

Flexo Print

Rørformede lavtryksskviksvøvlamper (udladningslamper)

Fordele

- Bedste match med fotosensibiliserende stoffer
- Højeste udbytte på det bestrålede område

Funktioner

- Internt belagt med et hvidt fluorescerende pulver, der omdanner den kortbølgede UV-stråling til en nyttig aktinisk stråling
- Udsender stråling i området 380 – 480 nm med maksimum på 420 nm
- Spektralenergifordeling i henhold til spektralfølsomheden for en række diazo-fotokopipapirer
- For at fremhæve saltvandsakvarier bedst muligt anbefales TL /03 "Aqua Coral"-lamper sammen med "Natural Daylight"-lysstofrør med fuldt spektrum

Anvendelsesområder

- Diazo-trykkemaskiner
- Saltvandsakvarier
- Lysbehandling (behandling af gulsot hos neonatale)

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR XUVATLK 0001

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Lysteknisk	
Farvebetegnelse	Ultraviolet A
Farvekode	10-R
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T38

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	Spænding (nom.)	Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)		
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	Spænding (nom.)	Strømforbrug
		strømstyrke (nom.)		
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-

