



Lampe :

Super Actinique /03

Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

- Best match with photo sensitizers
- Highest output on irradiated area

Fonctions

- Revêtement interne constitué d'une poudre blanche fluorescente transformant le rayonnement UV à courte longueur d'onde en rayonnement actinique utile
- Emettent un rayonnement dans la plage 380 - 480 nm avec un maximum à 420 nm
- Distribution spectrale de l'énergie selon la sensibilité spectrale d'un certain nombre de papiers diazo
- Pour une beauté maximale des aquariums marins, les lampes TL /03 "Aqua Coral" peuvent être utilisées en combinaison avec des lampes fluorescentes à spectre complet "lumière du jour naturelle"

Application

- Machines héliographiques
- Aquariums marins
- Photothérapie (traitement d'ictère néonatal)

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Super Actinique /03




Versions



XPPR XURTL G13

XPPR XUVATLK 0001

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL 140W/03 | 40.5 mm | 1'500 mm | 1'507.1 mm | 1'504.7 mm | 1'514.2 mm |

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL 100W/10-R UV-A | 40.5 mm | 1'763.8 mm | 1'770.9 mm | 1'768.5 mm | 1'778 mm |
| TL 60W/10-R SLV/25 | 40.5 mm | 1'199.4 mm | 1'206.5 mm | 1'204.1 mm | 1'213.6 mm |
| TL 80W/10-R SLV/25 | 40.5 mm | 1'500 mm | 1'507.1 mm | 1'504.7 mm | 1'514.2 mm |

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40.5 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |

Super Actinique /03

Informations générales

Culot G13

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe T38

Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name | Désignation de la couleur | Code couleur |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 72094840 | TL 140W/03 | Super Actinic | 03 |
| 61262540 | TL 80W/10-R SLV/25 | Ultraviolet A | 10-R |
| 61281640 | TL 100W/10-R UV-A | Ultraviolet A | 10-R |

| Order Code | Full Product Name | Désignation de la couleur | Code couleur |
|------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 61572540 | TL 60W/10-R 1SL/25 | Ultraviolet A | 10-R |
| 61223640 | Actinic BL TL-K 40W/10-R | Ultraviolet A | 10-R |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Tension (nom.) | Consommation électrique |
|------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 72094840 | TL 140W/03 | 1.46 A | 118 V | 140 W |
| 61262540 | TL 80W/10-R SLV/25 | 0.83 A | 110 V | 80 W |
| 61281640 | TL 100W/10-R UV-A | 0.97 A | 122 V | 100 W |

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Tension (nom.) | Consommation électrique |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 61572540 | TL 60W/10-R 1SL/25 | 0.7 A | 102 V | 62 W |
| 61223640 | Actinic BL TL-K 40W/10-R | 0.86 A | 50 V | 40.5 W |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------|-----------------------------|
| 72094840 | TL 140W/03 | - |
| 61262540 | TL 80W/10-R SLV/25 | 13.0 mg |
| 61281640 | TL 100W/10-R UV-A | 13.0 mg |

| Order Code | Full Product Name | Taux de mercure (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 61572540 | TL 60W/10-R 1SL/25 | 13.0 mg |
| 61223640 | Actinic BL TL-K 40W/10-R | - |

