



# Описание

## Super Actinic /03

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

### Преимущества

- Лучше всего подходит для использования с фотосенсибилизирующими средствами
- Максимальное воздействие на облучаемый участок

### Характеристики

- Изнутри покрыты белым люминесцентным порошком для преобразования коротковолнового ультрафиолетового излучения в полезное актиничное
- Производят излучение в диапазоне 380 - 480 нм с максимальной длиной волны 420 нм
- Специальный режим распределения энергии в соответствии со спектральной чувствительностью нескольких слоев диазотипной копировальной бумаги
- Для достижения максимальной привлекательности морских аквариумов можно использовать лампы TL /03 "Aqua Coral" в сочетании с люминесцентными лампами полного спектра "Natural Daylight"

### Применение

- Диазопировальное оборудование
- Морские аквариумы
- Фототерапия (лечение желтухи у новорожденных)

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

# Super Actinic /03

## Versions



## Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 мм	1 500 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм

