



Actinic BL PL-S/PL-L — компактность и максимальная свобода при проектировании оборудования

Actinic BL PL-S/PL-L

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12), кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

Преимущества

- Диапазон излучения полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух — привлекает больше насекомых
- Безопасность в использовании
- Хороший выбор с точки зрения защиты окружающей среды
- Свобода творчества

Actinic BL PL-S/PL-L

Характеристики

- Создают длинноволновое UV-A-излучение в диапазоне 350–400 нм
- Спектр UV-B/UV-A менее 0,1 % (UV-B 280–315 нм)
- Полное отсутствие свинца
- Низкое содержание ртути
- Компактная форма лампы

Применение

- Ловушки для насекомых, инсектицидные лампы (EFK)

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



XPPR XUAPLS 0001

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

