



# Produkt

## Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TLD Secura – ekstra sikkerhed og HACCP godkendelse Philips Actinic BL TLD Secura er den brudsikre version af Actinic-familien. Den har en særlig ydre kappe som holder alt glas og alle komponenter sammen i tilfælde af utilsigtet knusning. Dette afhjælper risikoen for at glassplinter regner ned over områder, hvor der f.eks. tilberedes mad. Og det er derfor den lever op til de strenge HACCP-krav. Som hos alle Actinic-lyskilderne er Secura-versionens ydelse optimeret til at tiltrække insekter, og den er derfor ideel til elektroniske fluedræbningssystemer. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, BL T5 og enkeltsoklede kompakte versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignerne en høj grad af fleksibilitet, når de vælger den bedste armaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. De udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et godt miljøvenligt valg.

### Fordele

- Matcher øjenfølsomheden hos husfluer i bevægelse perfekt og tiltrækker på denne måde flere insekter
- Sikker under anvendelse
- Mest miljøvenlige valg
- Holder glas og komponenter sammen hvis lyskilden går i stykker

### Funktioner

- Udsender langbølge UV-A-stråling i 350–400nm værdiområdet
- UV-B/UV-A-ratio på under 0,1 % (UV-B 280–315nm)
- 100% blyfri
- Lavt kviksølvindhold
- Splintringssikker kappe

### Anvendelsesområder

- Insektfælder
- Elektroniske fluedræbere (EFK)

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Advarsler og sikkerhed



- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

## Versions



XPPR XUATLDK 0001

## Målskitse



| Product                                  | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-DK Secura 36W/10<br>1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

| Product                                 | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL-D 15W/10 Secura<br>1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |
| Actinic BL TL-D 18W/10 Secura<br>1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm   |

## Actinic BL TL-D(K) Secura

### Generelle oplysninger

Fod G13

### Lysteknisk

Farvebetegnelse Actinic

Farvekode 10

### Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T26

### Drift og el

| Order Code | Full Product Name                     | Lyskildens            | Spænding<br>(nom.) | Strømforbrug |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|            |                                       | strømstyrke<br>(nom.) |                    |              |
| 86085600   | Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 | 0,865 A               | 50 V               | 36 W         |
| 89858640   | Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25  | 0,335 A               | 55 V               | 15 W         |

| Order Code | Full Product Name                    | Lyskildens            | Spænding<br>(nom.) | Strømforbrug |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|            |                                      | strømstyrke<br>(nom.) |                    |              |
| 85383400   | Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 | 0,36 A                | 59 V               | 18 W         |

### Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code | Full Product Name                     | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 86085600   | Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 | 8,0 mg                          |
| 89858640   | Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25  | 5                               |

| Order Code | Full Product Name                    | Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 85383400   | Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 | 5,0 mg                          |

