



設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

Dynalite Multipurpose Controllers

不管什麼專案，為了達到想要的效果，就必須用到許多不同的照明負載類型。這些負載類型每一種都需要透過不同的控制方式操作。Dynalite 系列多用途控制器能夠透過不同的輸出模組單元自訂輸出。使用滑軌式多用途控制器時，可以針對個別電路選擇使用特定控制器類型，包括繼電器、前緣調光器、後緣調光器、驅動器控制、開箱即用的控制器、風扇控制，以及遮陽簾/布幕控制。無論是哪種組合，都可透過單一裝置控制多種負載類型。此舉可簡化安裝手續，防止不需要的電路容量遭到浪費。

优点

- 控制器支援分散式智慧系統，例如每個裝置均配備一顆預先設定的 CPU，可發揮獨立控制器功能
- 特定裝置具備開箱即用功能，也可以重新設定。
- 簡化網路訊息和調試流程

应用

- 零售與旅館服務業、辦公室與工業
- 公共空間、運動場與多用途活動中心
- 居家照明

Dynalite Multipurpose Controllers

Versions



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller



DMD316 FR UL



DMP603 GL UL



DMR316 FR UL



DMR610 GL UL



DSM4 XX



DCM DYNET Communications
Module



DSM2 XX Supply module

Dynalite Multipurpose Controllers

Versions


DDMC802 8 x 2A Multipurpose
Modular Controller



DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module




Dynalite Multipurpose Controllers

Versions







DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module



二维绘图




二维绘图



产品详细



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view

Dynalite Multipurpose Controllers

产品详细



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - front



DMC4 Complete BottomOpen
Front




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front

Dynalite Multipurpose Controllers

产品详细



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMC4 DSM4 Front



DMC4 Empty BottomOpen



DMC4 UL BS



DMC4 UL Empty

Dynalite Multipurpose Controllers

产品详细



DMC4 UL Empty Front



DMD316 FR UL Front




DMP603 GL UL Front



DMR316 FR UL Front



DMR610 GL UL Front



DSM4 XX Front



DCM-DYNET Communications module




DMP310_GL_UL Front


Dynalite Multipurpose Controllers

产品详细

DMD316_UL Front




DMR316_UL Front



DSM2_XX Supply Module Front




DDMC802 front detail




DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module



DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




Dynalite Multipurpose Controllers

产品详细


DGRM204 2 x 4 A Relay control module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module



DGTM202 2 x 2 A Trailing edge dimmer module

